

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vreden DT.464-EH har samma dimensioner som stålreden DIN 464 och har ett insexurtag.


- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättviktig: fem gånger lättare än motsvarande i stål.

Det lilla hålet i gängans ände beror på tekniska gjutningskrav.

I särskilda tester handtaget har alltid visat oförändrad prestanda för över 100000 cykler.



ELESA Original design



\*Komplettera med färgindex, exempel: 317551-C9 DT.464.16-EH-M4x8-C9

C9 C33  
RAL9005 RAL7040

| Kod      | Benämning            | D  | d  | d1 | l  | l1   | l2  | s | Åtdragningsmoment [Nm] | ⚖  |
|----------|----------------------|----|----|----|----|------|-----|---|------------------------|----|
| 317551-* | DT.464.16-EH-M4x8-*  | 16 | M4 | 8  | 8  | 9.5  | 3.5 | 4 | 0.5                    | 2  |
| 317553-* | DT.464.16-EH-M4x12-* | 16 | M4 | 8  | 12 | 9.5  | 3.5 | 4 | 0.5                    | 2  |
| 317554-* | DT.464.16-EH-M4x16-* | 16 | M4 | 8  | 16 | 9.5  | 3.5 | 4 | 0.5                    | 2  |
| 317555-* | DT.464.16-EH-M4x20-* | 16 | M4 | 8  | 20 | 9.5  | 3.5 | 4 | 0.5                    | 2  |
| 317561-* | DT.464.20-EH-M5x8-*  | 20 | M5 | 10 | 8  | 11.5 | 4   | 4 | 0.8                    | 3  |
| 317563-* | DT.464.20-EH-M5x12-* | 20 | M5 | 10 | 12 | 11.5 | 4   | 4 | 0.8                    | 3  |
| 317564-* | DT.464.20-EH-M5x16-* | 20 | M5 | 10 | 16 | 11.5 | 4   | 4 | 0.8                    | 3  |
| 317565-* | DT.464.20-EH-M5x20-* | 20 | M5 | 10 | 20 | 11.5 | 4   | 4 | 0.8                    | 3  |
| 317566-* | DT.464.20-EH-M5x25-* | 20 | M5 | 10 | 25 | 11.5 | 4   | 4 | 0.8                    | 3  |
| 317573-* | DT.464.24-EH-M6x12-* | 24 | M6 | 12 | 12 | 15   | 5   | 5 | 1                      | 6  |
| 317574-* | DT.464.24-EH-M6x16-* | 24 | M6 | 12 | 16 | 15   | 5   | 5 | 1                      | 6  |
| 317575-* | DT.464.24-EH-M6x20-* | 24 | M6 | 12 | 20 | 15   | 5   | 5 | 1                      | 6  |
| 317576-* | DT.464.24-EH-M6x25-* | 24 | M6 | 12 | 25 | 15   | 5   | 5 | 1                      | 6  |
| 317577-* | DT.464.24-EH-M6x30-* | 24 | M6 | 12 | 30 | 15   | 5   | 5 | 1                      | 6  |
| 317584-* | DT.464.30-EH-M8x15-* | 30 | M8 | 16 | 15 | 18   | 6   | 6 | 2.5                    | 11 |
| 317585-* | DT.464.30-EH-M8x20-* | 30 | M8 | 16 | 20 | 18   | 6   | 6 | 2.5                    | 12 |
| 317586-* | DT.464.30-EH-M8x25-* | 30 | M8 | 16 | 25 | 18   | 6   | 6 | 2.5                    | 12 |
| 317587-* | DT.464.30-EH-M8x30-* | 30 | M8 | 16 | 30 | 18   | 6   | 6 | 2.5                    | 12 |