



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

TRYCKKNAPP

Teknopolymer ljusblå, blank yta.


TÄCKLOCK SKRUVAR

Teknopolymer, gråsvart, matt yta. Levereras monterade, demonterbar med hjälp av skruvmejsel.


STANDARDUTFÖRANDE

Måssingsbussning, gängat hål.


- **EBR-PN-3/2-NO**: den pneumatiska ventilen är normalt öppen, ett knapptryck stänger luftpassagen.



- **EBR-PN-3/2-NC**: den pneumatiska ventilen är normalt stängd, ett knapptryck öppnar luftpassagen.



- **EBR-PN-5/2**: ett knapptryck växlar utgångskanal av luften, mellan de två tillgängliga.



FUNKTION

Handtaget levereras med snabbkopplingar för direkt montering av ett rör Ø 4 mm för pneumatik. Handtaget möjliggör direktdrivning av en enkelverkande pneumatiskt manöverdon (utförande 3.2) eller dubbelverkande (utförande 5.2).

Den kraft som skall appliceras på knappen för aktivering av enheten är oberoende av driftstrycket.

Handtaget är redan inställt med urladdningsfunktion av tryckkammaren. EBR-PN handtaget kan monteras tillsammans med ett vanligt EBR handtag.




ERGOSTYLE® ELESAs Original design

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtlighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

Tekniska funktioner	
Funktion	Filtrerad luft
Driftstryck	2 + 10 bar
Högsta arbetstemperatur	-20° + +80°C: torr luft 0° + +80°C:
Lastkapacitet	130 N/min (6 bar, fritt utblås)
Arbetande kraft	25 N (oberoende av arbetstryck)
Nominell diameter för luftpassage	Ø 2.5 mm



Kod	Benämning	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260601-C1	EBR.150-PN-3/2-NO	4000	4400	31	13	107
260603-C1	EBR.150-PN-3/2-NC	4000	4400	31	13	107
260611-C1	EBR.150-PN-5/2	4000	4400	31	13	110

