

**KROPP**

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyrastrar.



Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

**SKYDDSRAM**

Zinklegering, sandblästrad och behandlad yta.

**SKRUVAR, MUTTRAR OCH BRICKOR**

Förzinkat stål.

**TÄTNINGSRINGAR**

Stegformad för tätning mot behållaren och O-ring i NBR-syntetiskt gummi under skruvhuvudet.

Rekommenderad grovhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 µm.

**KONTRASTSKÅRM**

Vittlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.

Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

**MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR**

90°C (med olja).

**KÄNNETECKEN OCH PRESTANDA**

Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.

Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.

Särskilda öppningar i skyddsramen ger maximal synlighet vätskenivån även från sidan.



Alla stötar absorberas av ramen som överför dem till väggen på behållaren.

**TEKNISKA DATA**

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till 18 bar.

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesas tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollerar lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

**SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN**

- Indikatorer med två röda kulformade flottörer.



- Indikatorer med cylindrisk eller stegformad (NBR eller FKM) packningsringar (i stället för O-ringar) för montering på behållare med ojämna ytor eller i varje fall inte helt plana.

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

När montering inte är möjligt från insidan av behållaren och väggarna inte är tillräckligt tjocka, kan skruvarna användas tillsammans med Fast Mounting Kit (se sidan 1221)



ELESA Original design



Kod	Benämning	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2	f±0.2	C# [Nm]	△
11371	HCX.127-P-M12	127	M12	22	25	39	169	80	12	103	23	21	12.5	127	12	279