

**MATERIAL**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

CENTRUMLOCK

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta, montering genom presspassning. Ingår i leverans, kan avlägsnas med skruvmejsel.

STANDARDUTFÖRANDE

- **ELC:** bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7, täcklock i Ergostyle färger.
- **ELC-FC3:** bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7, täcklock i ljusgrå färg RAL 7035, med pil indikator.
- **ELC-SST:** bussning i AISI 303 rostfritt stål, brotschat hål H7, täcklock i Ergostyle färger.
- **ELC-SST-FC3:** bussning i AISI 303 rostfritt stål, brotschat hål H7, täcklock i ljusgrå färg RAL 7035, med pil indikator.

ERGONOMI

Rotationer utförs smidigt och kraftfullt tack vare den robusta armen på spaken medan det halvmåne formade och försänkta ändstoppet ger ett effektivt grepp.

BEGRÄNSNING AV MANÖVERN VINKEL

En begränsad manövern vinkel är möjligt genom att montera stopppinnar i det bakre facket.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål (se sidan 897).
- GN 184.5: axial låsbricka i AISI 303 rostfritt stål. (se sidan 897).
- MS.: kula och fjäder för indexerings funktion för montering i de två hålen d3 som borrats vid 180° (se sidan).
- ECB.T: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning (se tabell).
- ECBF.T: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 ljusgrå färg, med pilindikator, montering genom presspassning (se tabell).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Spakar med tvärgående hål enligt EN 110 (se sidan A-16).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECB.T

Kod	Benämning	Centrumlock för
29551-*	ECB.T1-*	ELC.67
29552-*	ECB.T2-*	ELC.85
29553-*	ECB.T3-*	ELC.110
29554-*	ECB.T4-*	ELC.140

* Komplettera med färg index (C1, ..., C17).

ECBF.T



Kod	Benämning	Centrumlock för
29551-FC3	ECBF.T1-C3	ELC.67-FC3
29552-FC3	ECBF.T2-C3	ELC.85-FC3
29553-FC3	ECBF.T3-C3	ELC.110-FC3
29554-FC3	ECBF.T4-C3	ELC.140-FC3




ERGOSTYLE® ELESA Original design

**Applikationsexempel**

med hjälp av kula och fjäder för indexerings funktion





*Komplettera med färgindex, exempel: 212121-C2 ELC.67 A-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ELC.

Kod	Benämning	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212121-*	ELC.67 A-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-*	ELC.85 A-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-*	ELC.110 A-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-*	ELC.140 A-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-FC3

Kod	Benämning	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212121-FC3	ELC.67 A-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-FC3	ELC.85 A-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-FC3	ELC.110 A-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-FC3	ELC.140 A-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-SST



Kod	Benämning	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212161-*	ELC.67-SST-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-*	ELC.85-SST-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-*	ELC.110-SST-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-*	ELC.140-SST-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-SST-FC3



Kod	Benämning	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212161-FC3	ELC.67-SST-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-FC3	ELC.85-SST-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-FC3	ELC.110-SST-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-FC3	ELC.140-SST-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

* Kula diameter

