



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Snap-in montering (se monteringsanvisning).

ERGONOMI OCH DESIGN

En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.

TEKNISKA DATA



Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).

MONTERINGSANVISNINGAR


1. Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
2. Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
3. Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
4. Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).



ERGOSTYLE® ELESA Original design 2007



Bormall
(ta bort alla bormningsgrader innan montering av handtaget)



s	EPR.90-PF		EPR.110-PF		EPR.120-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7	85 ^{+0.2}	34.9 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	49.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.5 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.8 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.2 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}

Kod	Benämning	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
261051-C1	EPR.90-PF-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
261081-C1	EPR.110-PF-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
261111-C1	EPR.120-PF-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58