

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, förkromad, halvblank yta.

KNAPP

Svart teknopolymer, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål. Måssningsbussning, gängat hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme. Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning: - inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost - bekvämare frikoppling av spaken.

MOTSTÅNDSKRAFT MOT KEMISKA ANGREPP



Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar. I laboratorietester utförda vid rumstemperatur (23°C), har den förkromade ytan visat sig vara resistent mot havsvatten, rengöringsmedel, aceton, etanol, myrsyra, klor lösningar.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Bussningar med olika gängor.

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.



ERX-CR

Kod	Benämning	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Antal kuggar	⚖
152301	ERX.44-CR-B-M6	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
152311	ERX.63-CR-B-M8	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	26
152321	ERX.78-CR-B-M10	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	52
152341	ERX.95-CR-B-M12	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	72