



MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart eller röd färg, blank yta (HGFT/SL endast svart färg).

FÖNSTER

Transparent polyamidbaserad (PA-T/AR) teknopolymer.

PACKNINGSRING

NBR syntetgummi.

STANDARDUTFÖRANDE

- **HGFT.:** med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
- **HGFT/SL:** utan stjärnformad kontrastskärm.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100°C vid 3 bars tryck.

NOT


För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Mässingsmutter typ GH. (se sidan 1201) för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.



ELESA Original design



HGFT.

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4+8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12+15	60

HGFT/SL

Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4+8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12+15	59

Tillbehör för hydrauliksystem