

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5001, matt yta.
Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Den speciella teknopolymeren innehåller tillsatser som kan detekteras med hjälp av metalldetektorer.
Ingjuten kuggkrans i zinktryckgods.

STANDARDUTFÖRANDE

- **ERZ-SST-MD**: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål, fästs-kruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- **ERZ-SST-p-MD**: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fästs-kruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
Fästs-kruv med torx profil för att passa TORX®-verktyg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel. Dessutom möjliggör det speciella materialet detektion av kubiska partiklar av 5 mm med hjälp av en metalldetektor.
För att förbättra detektionen måste kalibreringen av metalldetektorn ta hänsyn till typen av livsmedel / ämne som riskerar att kontamineras med tanke på den fukt som finns i den.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monteringskrav.

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.



ERZ-SST-MD




ERZ-SST-MD



Kod	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Antal kuggar	⚖
198105	ERZ.44-SST-M5-MD	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
198135	ERZ.63-SST-M6-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
198155	ERZ.78-SST-M8-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
198175	ERZ.95-SST-M10-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93

Låsspakar



ERZ-SST-p-MD

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	I	I1	Antal kuggar	⚖
198233	ERZ.44-SST-p-M5x12-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
198235	ERZ.44-SST-p-M5x16-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
198237	ERZ.44-SST-p-M5x20-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
198239	ERZ.44-SST-p-M5x25-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
198241	ERZ.44-SST-p-M5x32-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
198429	ERZ.63 SST-p-M6x16-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
198431	ERZ.63-SST-p-M6x20-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
198433	ERZ.63 SST-p-M6x25-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
198435	ERZ.63-SST-p-M6x32-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
198437	ERZ.63-SST-p-M6x40-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
198439	ERZ.63-SST-p-M6x50-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
198673	ERZ.78 SST-p-M8x20-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
198675	ERZ.78-SST-p-M8x25-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
198677	ERZ.78-SST-p-M8x32-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
198679	ERZ.78 SST-p-M8x40-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
198681	ERZ.78-SST-p-M8x50-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
198683	ERZ.78-SST-p-M8x63-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
198823	ERZ.95-SST-p-M10x20-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
198825	ERZ.95-SST-p-M10x25-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
198827	ERZ.95-SST-p-M10x32-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
198829	ERZ.95-SST-p-M10x40-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
198831	ERZ.95-SST-p-M10x50-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
198833	ERZ.95-SST-p-M10x63-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133