

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **IR.780:** tapp i svartoxiderat stål, plan bussning för infällt montage i sintrat och oxiderat stål, skruv i svartoxiderat stål.
- **IR.780-SST:** tapp i AISI 303 rostfritt stål, plan bussning för infällt montage i sintrat AISI 303 rostfritt stål, skruv i AISI 303 rostfritt stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Handtaget roterar fritt under användning: ett system för koaxial bussningar kompenserar retur fjäder belastningen.

Denna serie av fällbara handtag har konstruerats för alla de applikationer, som på grund av brist på utrymme eller av säkerhetsskäl, måste fällas in så snart manövreringen har slutförts.

Normalt monterings exempel
med infällt bussing



ELESA Original design



IR.780

Kod	Benämning	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	△
129444	IR.780/56 S.D.16	56	16	74.5	71.5	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
129445	IR.780/65 S.D.16	65	16	86	81	15	21	1	4	M4	5	3	3	5.5	90°	75
129446	IR.780/65 S.D.20	65	20	89.5	85.5	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	110
129448	IR.780/80 S.D.20	80	20	104.5	101	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	120
129449	IR.780/90 S.D.20	90	20	114.5	111	19.5	25	0.6	4	M6	6	3	3	7	120°	136
129450	IR.780/90 S.D.26	90	26	119	114	23	27	1.5	1.5	M6	7	3	3	9.5	90°	200

IR.780-SST

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	△
129464	IR.780/56-SST-S.D.16	56	16	74.5	71.5	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
129466	IR.780/65-SST-S.D.20	65	20	89.5	85.5	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	110
129468	IR.780/80-SST-S.D.20	80	20	104.5	101	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	120
129469	IR.780/90-SST-S.D.20	90	20	114.5	111	19.5	25	0.6	4	M6	6	3	3	7	120°	136