



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart (C1) RAL 7021, orange (C2) RAL 2004, grå (C3) RAL 7035, röd (C6) RAL 3000, matt yta.

Ingjuten kuggkrans i zinktryckgods.

STANDARDUTFÖRANDE

- **ERZ-A:** bussning i svartoxiderat stål, slätt eller gängat hål med fästskruv i svartoxiderat stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- **ERZ-SST:** bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- **ERZ-p:** gängad tapp i svartoxiderat stål, fästskruv i svartoxiderat stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- **ERZ-SST-p:** gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

Fästskruv med torx profil för att passa TORX®-verktyg (se kommunikation bifogad).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monterings krav.

BRUKSANVISNING


För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.

Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).

* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



*Komplettera med färgindex, exempel: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1

C1
RAL7021

C2
RAL2004

C3
RAL7035

C6
RAL3000


ERZ-A

Code	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Antal kuggar	△
237102.*	ERZ.44-A-M4.*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237103.*	ERZ.44-A-M5.*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237104.*	ERZ.44-A-M6.*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
237134.*	ERZ.63-A-M6.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
237135.*	ERZ.63-A-M8.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
237155.*	ERZ.78-A-M8.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
237156.*	ERZ.78-A-M10.*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
237157.*	ERZ.78-A-M12.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
237175.*	ERZ.95-A-M10.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
237176.*	ERZ.95-A-M12.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

ERZ-SST

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Antal kuggar	△
239102.*	ERZ.44-SST-M4.*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	17
239105.*	ERZ.44-SST-M5.*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
239106.*	ERZ.44-SST-M6.*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
239135.*	ERZ.63-SST-M6.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
239136.*	ERZ.63-SST-M8.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
239155.*	ERZ.78-SST-M8.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
239156.*	ERZ.78-SST-M10.*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
239157.*	ERZ.78-SST-M12.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
239175.*	ERZ.95-SST-M10.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
239176.*	ERZ.95-SST-M12.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86



*Komplettera med färgindex, exempel: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1

C1
RAL7021



C2
RAL2004

C3
RAL7035

C6
RAL3000

ERZ-p

Codice	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Antal kuggar	
238103-*	ERZ.44-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
238105-*	ERZ.44-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	16
238107-*	ERZ.44-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	17
238109-*	ERZ.44-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	18
238111-*	ERZ.44-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	19
238133-*	ERZ.44-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
238135-*	ERZ.44-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
238137-*	ERZ.44-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
238139-*	ERZ.44-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
238141-*	ERZ.44-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
238143-*	ERZ.44-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
238145-*	ERZ.44-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
238153-*	ERZ.44-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
238155-*	ERZ.44-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
238157-*	ERZ.44-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
238159-*	ERZ.44-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
238161-*	ERZ.44-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
238163-*	ERZ.44-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
238165-*	ERZ.44-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	25
238333-*	ERZ.63-p-M6x12-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	47
238335-*	ERZ.63-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	49
238337-*	ERZ.63-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	55
238339-*	ERZ.63-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	57
238341-*	ERZ.63-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	61
238343-*	ERZ.63-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	68
238345-*	ERZ.63-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	77
238347-*	ERZ.63-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	79
238351-*	ERZ.63-p-M8x12-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	40
238353-*	ERZ.63-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	41
238355-*	ERZ.63-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238357-*	ERZ.63-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238359-*	ERZ.63-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	44
238361-*	ERZ.63-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	46
238363-*	ERZ.63-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	48
238365-*	ERZ.63-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	51
238373-*	ERZ.63-p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238375-*	ERZ.63-p-M10x25-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238377-*	ERZ.63-p-M10x32-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	45
238379-*	ERZ.63-p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	47
238381-*	ERZ.63-p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	52
238383-*	ERZ.63-p-M10x63-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	53
238385-*	ERZ.63-p-M10x80-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	80	13.5	24	57



Codice	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Antal kuggar	
238533-*	ERZ.78-p-M8x16-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	70
238535-*	ERZ.78-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
238537-*	ERZ.78-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
238539-*	ERZ.78-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	81
238541-*	ERZ.78-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	86
238543-*	ERZ.78-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
238545-*	ERZ.78-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
238547-*	ERZ.78-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
238551-*	ERZ.78-p-M10x16-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	82
238553-*	ERZ.78-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	85
238555-*	ERZ.78-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	91
238557-*	ERZ.78-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	98
238559-*	ERZ.78-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	108
238561-*	ERZ.78-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	120
238563-*	ERZ.78-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	124
238565-*	ERZ.78-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	127
238571-*	ERZ.78-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
238573-*	ERZ.78-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
238575-*	ERZ.78-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
238577-*	ERZ.78-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
238579-*	ERZ.78-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
238581-*	ERZ.78-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
238583-*	ERZ.78-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
238723-*	ERZ.95-p-M10x16-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	111
238725-*	ERZ.95-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
238727-*	ERZ.95-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
238729-*	ERZ.95-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
238731-*	ERZ.95-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
238733-*	ERZ.95-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
238735-*	ERZ.95-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
238737-*	ERZ.95-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
238747-*	ERZ.95-p-M12x16-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	113
238749-*	ERZ.95-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
238751-*	ERZ.95-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
238753-*	ERZ.95-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
238755-*	ERZ.95-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
238757-*	ERZ.95-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	141
238759-*	ERZ.95-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	151
238761-*	ERZ.95-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160
238773-*	ERZ.95-p-M16x25-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	139
238775-*	ERZ.95-p-M16x32-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	146
238777-*	ERZ.95-p-M16x40-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	154
238779-*	ERZ.95-p-M16x50-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	171
238781-*	ERZ.95-p-M16x63-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	184
238783-*	ERZ.95-p-M16x80-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	199

Låsspakar

ERZ-SST-p

INOX STAINLESS
STEEL

Codice	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Antal kuggar	△
239203-*	ERZ.44 SST-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
239205-*	ERZ.44 SST-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	17
239207-*	ERZ.44 SST-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	18
239209-*	ERZ.44 SST-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239211-*	ERZ.44 SST-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239233-*	ERZ.44 SST-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
239235-*	ERZ.44 SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
239237-*	ERZ.44 SST-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
239239-*	ERZ.44 SST-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239241-*	ERZ.44 SST-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239243-*	ERZ.44 SST-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
239245-*	ERZ.44 SST-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
239253-*	ERZ.44 SST-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
239255-*	ERZ.44 SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
239257-*	ERZ.44 SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
239259-*	ERZ.44 SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
239423-*	ERZ.44 SST-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
239425-*	ERZ.44 SST-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
239427-*	ERZ.44 SST-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	27
239429-*	ERZ.63 SST-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
239431-*	ERZ.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
239433-*	ERZ.63 SST-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
239435-*	ERZ.63 SST-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
239437-*	ERZ.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
239439-*	ERZ.63 SST-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
239441-*	ERZ.63 SST-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	48
239453-*	ERZ.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	42
239455-*	ERZ.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	46
239457-*	ERZ.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	48
239459-*	ERZ.63 SST-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	50
239643-*	ERZ.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	52
239645-*	ERZ.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	54
239647-*	ERZ.63 SST-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	58
239673-*	ERZ.78 SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
239675-*	ERZ.78 SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
239677-*	ERZ.78 SST-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
239679-*	ERZ.78 SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
239681-*	ERZ.78 SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
239683-*	ERZ.78 SST-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
239685-*	ERZ.78 SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	97
239653-*	ERZ.78 SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
239655-*	ERZ.78 SST-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
239657-*	ERZ.78 SST-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	80
239659-*	ERZ.78 SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	84
239661-*	ERZ.78 SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
239663-*	ERZ.78 SST-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
239665-*	ERZ.78 SST-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
239919-*	ERZ.78 SST-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
239921-*	ERZ.78 SST-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
239923-*	ERZ.78 SST-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
239925-*	ERZ.78 SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
239927-*	ERZ.78 SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
239929-*	ERZ.78 SST-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
239931-*	ERZ.78 SST-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
239823-*	ERZ.95 SST-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
239825-*	ERZ.95 SST-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
239827-*	ERZ.95 SST-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
239829-*	ERZ.95 SST-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
239831-*	ERZ.95 SST-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
239833-*	ERZ.95 SST-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
239835-*	ERZ.95 SST-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
239849-*	ERZ.95 SST-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
239851-*	ERZ.95 SST-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
239853-*	ERZ.95 SST-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
239855-*	ERZ.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
239857-*	ERZ.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	138
239859-*	ERZ.95 SST-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	148
239861-*	ERZ.95 SST-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160