

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta.

CENTRUMLOCK

Teknopolymer, svart färg.

STANDARDUTFÖRANDE

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, med kuggkrans och styrpinne, svart färg. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

- L.652-X-B: mäsningbussning, gängat hål.
- L.652-X-p: gängad tapp i blankförzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Särskilt lämplig där handtaget behöver snurra fritt för att undvika att fastspänning av misstag kan påverkas.

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft handtaget för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa handtaget, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.



ELESA Original design



L.652-X-B

Kod	Benämning	L	d6H	S	H	H1	d1	h	h1	h2	Antal kuggar	⚖
32731	L.652-X/67 B-M5	67	M5	16	39	42	12	10	26	1	18	34
32733	L.652-X/67 B-M6	67	M6	16	39	42	12	10	26	1	18	32
32763	L.652-X/80 B-M6	80	M6	20	42	46	15	16	27	1	20	46
32765	L.652-X/80 B-M8	80	M8	20	42	46	15	13	27	1	20	44

L.652-X-p

Kod	Benämning	L	d6g	S	H	H1	d1	h1	h2	l	Antal kuggar	⚖
32741	L.652-X/67 p-M5x10	67	M5	16	39	42	12	26	1	10	18	23
32742	L.652-X/67 p-M5x16	67	M5	16	39	42	12	26	1	16	18	25
32752	L.652-X/67 p-M6x16	67	M6	16	39	42	12	26	1	16	18	27
32753	L.652-X/67 p-M6x25	67	M6	16	39	42	12	26	1	25	18	30
32771	L.652-X/80 p-M8x20	80	M8	20	42	46	15	27	1	20	20	43
32772	L.652-X/80 p-M8x25	80	M8	20	42	46	15	27	1	25	20	45
32782	L.652-X/80 p-M10x30	80	M10	20	42	46	15	27	1	30	20	51