

**HANDTAG**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta. Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.

LÅSHUS OCH INSATS

Förnicklad zinklegering.

STÄNGNINGSSPAK

Förzinkat stål, tjocklek 2 mm.

TVÅ NYCKLAR

Förnicklad mässing.

STANDARDUTFÖRANDE**ESC.90****-****BM****-****K****-****90****-****F****④**

- ① **BM:** bakmontering.
FM: frontmontering.

- ② **K:** med lås.
SS: utan lås.

Endast för utförande K

- ③ **90:** lås med nyckel (100 kombinationer) kan tas bort i låst läge, rotation 90°.
180: lås med nyckel (200 kombinationer) kan tas bort i två positioner vid 180°, rotation 180°.
④ **F:** olika kombinationer.
U: samma kombination (alla lås kan öppnas med samma nyckel).

Beställningsexempel med lås:

225023 ESC.90-BM-K-90-F

Beställningsexempel utan lås:

225021 ESC.90-BM-SS

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

- ESC dörrlås handtag (ELESA patent) håller dörren låst i stängt läge. På grund av sin placering på utsidan av dörren, är dess installation mycket enkel.
- Måtten på handtaget medger montering på profiler med en minsta storlek på 25 mm och högst 40 mm.
- Handtaget kan kompensera för eventuell snedställningen av dörren och föra den tillbaka till sitt rätta läge vid stängning med hjälp av de inbyggda styrningarna.
- Handtaget är manipulerings säkert från utsidan tack vare den bakre infästning (ESC.90-BM) eller främre infästning (ESC.90-FM) med täcklock som inte kan demonteras när handtaget är stängt och hindrar tillträde till skruvarna.
- I särskilda tester handtaget har alltid visat oförändrad prestanda för över 40 000 cykler.

MONTERINGSANVISNINGAR

För att säkerställa en korrekt öppningskraft (45 N i de fall handtaget monterats efter bästa förutsättningar), rekommenderar vi att placera de två delarna i handtaget så nära som möjligt (Fig. 1) vid montering. Bakre montering med hjälp av M6 sexkantsskruvar DIN 933 eller M6 sexkantmuttrar DIN439B: placera skruven som visas i Fig. 2. För att underlätta montering med mutter, rekommenderar vi att man inledningsvis fäster muttern så som visas i ritningen. Frontmontering med hjälp av M6 cylindriska skruvar: placera dörrkarmen och dörr genom att applicera täcklocken som förhindrar åtkomst till skruvarna (Fig. 3) (manipuleringssäker). Förslaget åtdragningsmoment för monteringskruvar: 5 Nm. Först när dörren är öppen, är det möjligt att ta bort täcklocken med en skruvmejsel på både dörren (Fig. 4) och dörrkarmen (Fig. 5).



ERGOSTYLE® ELESA Original design










Applikationsexempel

Fig.1



Minska detta avstånd till min.



Kod	Benämning	⚖
225021	ESC.90-BM-SS	83
225023	ESC.90-BM-K-90-F	115
225025	ESC.90-BM-K-180-F	115
225029	ESC.90-BM-K-90-U	115
225031	ESC.90-BM-K-180-U	115
225022	ESC.90-FM-SS	83
225024	ESC.90-FM-K-90-F	115
225026	ESC.90-FM-K-180-F	115
225030	ESC.90-FM-K-90-U	115
225032	ESC.90-FM-K-180-U	115

