

**FOTPLATTA**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

**LEDAD GÄNGSTÅNG**

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.

**STANDARDUTFÖRANDE**

- **LS.A:** utan glidskydd.
- **LS.A-AS:** med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.

**KÄNNETECKEN**

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd på sidan 835).

**BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING**


Maskinfoten levereras omöterade för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

- tabell över möjliga kombinationer Fotplattor/Gängstångar (se sidan 839)
- koder för Fotplattor (se sidan 836)
- koder för Gängstångar (se sidan 840).


**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

Förzinkad stålmutter (se Muttrar NT. på sidan 835).

**LS.A**

| Kod    | Benämning          | D  | d   | L   | l   | l1 | h  | s  | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] | ⚖   |
|--------|--------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 340521 | LS.A-25-8.5-M8x43  | 25 | M8  | 61  | 43  | 18 | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 28  |
| 340525 | LS.A-25-8.5-M8x68  | 25 | M8  | 86  | 68  | 18 | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 38  |
| 340621 | LS.A-25-8.5-M10x43 | 25 | M10 | 61  | 43  | 18 | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 38  |
| 340625 | LS.A-25-8.5-M10x68 | 25 | M10 | 86  | 68  | 18 | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 50  |
| 340631 | LS.A-25-8.5-M10x98 | 25 | M10 | 116 | 98  | 18 | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 64  |
| 340721 | LS.A-25-8.5-M12x43 | 25 | M12 | 61  | 43  | 18 | 12 | 12 | 8.5             | 5000                            | 48  |
| 340725 | LS.A-25-8.5-M12x68 | 25 | M12 | 86  | 68  | 18 | 12 | 12 | 8.5             | 5000                            | 65  |
| 340731 | LS.A-25-8.5-M12x98 | 25 | M12 | 116 | 98  | 18 | 12 | 12 | 8.5             | 5000                            | 86  |
| 341121 | LS.A-25-14-M8x43   | 25 | M8  | 67  | 43  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 32  |
| 341125 | LS.A-25-14-M8x68   | 25 | M8  | 92  | 68  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 42  |
| 341221 | LS.A-25-14-M10x43  | 25 | M10 | 67  | 43  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 42  |
| 341225 | LS.A-25-14-M10x68  | 25 | M10 | 92  | 68  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 54  |
| 341231 | LS.A-25-14-M10x98  | 25 | M10 | 122 | 98  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 68  |
| 341321 | LS.A-25-14-M12x43  | 25 | M12 | 67  | 43  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 52  |
| 341325 | LS.A-25-14-M12x68  | 25 | M12 | 92  | 68  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 69  |
| 341331 | LS.A-25-14-M12x98  | 25 | M12 | 122 | 98  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 90  |
| 341421 | LS.A-25-14-M14x68  | 25 | M14 | 92  | 68  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 84  |
| 341431 | LS.A-25-14-M14x98  | 25 | M14 | 122 | 98  | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 105 |
| 341441 | LS.A-25-14-M14x148 | 25 | M14 | 172 | 148 | 24 | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 188 |
| 341521 | LS.A-25-14-M16x68  | 25 | M16 | 92  | 68  | 24 | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 113 |
| 341525 | LS.A-25-14-M16x108 | 25 | M16 | 132 | 108 | 24 | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 162 |
| 341541 | LS.A-25-14-M16x148 | 25 | M16 | 172 | 148 | 24 | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 214 |
| 341561 | LS.A-25-14-M16x168 | 25 | M16 | 192 | 168 | 24 | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 240 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.



## LS.A


| Kod    | Benämning          | D  | d   | L     | l   | l1   | h  | s  | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] | ⚖   |
|--------|--------------------|----|-----|-------|-----|------|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 341611 | LS.A-32-8.5-M8x43  | 32 | M8  | 64.5  | 43  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 33  |
| 341615 | LS.A-32-8.5-M8x68  | 32 | M8  | 89.5  | 68  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 44  |
| 341621 | LS.A-32-8.5-M10x43 | 32 | M10 | 64.5  | 43  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 44  |
| 341625 | LS.A-32-8.5-M10x68 | 32 | M10 | 89.5  | 68  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 55  |
| 341631 | LS.A-32-8.5-M10x98 | 32 | M10 | 119.5 | 98  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 69  |
| 341721 | LS.A-32-8.5-M12x43 | 32 | M12 | 64.5  | 43  | 21.5 | 15 | 12 | 8.5             | 6000                            | 53  |
| 341725 | LS.A-32-8.5-M12x68 | 32 | M12 | 89.5  | 68  | 21.5 | 15 | 12 | 8.5             | 6000                            | 70  |
| 341731 | LS.A-32-8.5-M12x98 | 32 | M12 | 119.5 | 98  | 21.5 | 15 | 12 | 8.5             | 6000                            | 91  |
| 342121 | LS.A-32-14-M8x43   | 32 | M8  | 68    | 43  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 37  |
| 342125 | LS.A-32-14-M8x68   | 32 | M8  | 93    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 47  |
| 342221 | LS.A-32-14-M10x43  | 32 | M10 | 68    | 43  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 47  |
| 342225 | LS.A-32-14-M10x68  | 32 | M10 | 93    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 59  |
| 342231 | LS.A-32-14-M10x98  | 32 | M10 | 123   | 98  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 73  |
| 342321 | LS.A-32-14-M12x43  | 32 | M12 | 68    | 43  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 57  |
| 342325 | LS.A-32-14-M12x68  | 32 | M12 | 93    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 74  |
| 342331 | LS.A-32-14-M12x98  | 32 | M12 | 123   | 98  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 95  |
| 342421 | LS.A-32-14-M14X68  | 32 | M14 | 93    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 90  |
| 342431 | LS.A-32-14-M14X98  | 32 | M14 | 123   | 98  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 111 |
| 342441 | LS.A-32-14-M14X148 | 32 | M14 | 173   | 148 | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 194 |
| 342521 | LS.A-32-14-M16x68  | 32 | M16 | 93    | 68  | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 118 |
| 342525 | LS.A-32-14-M16x108 | 32 | M16 | 133   | 108 | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 170 |
| 342541 | LS.A-32-14-M16x148 | 32 | M16 | 173   | 148 | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 222 |
| 342561 | LS.A-32-14-M16x168 | 32 | M16 | 193   | 168 | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 248 |
| 342611 | LS.A-40-8.5-M8x43  | 40 | M8  | 66    | 43  | 23   | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 37  |
| 342615 | LS.A-40-8.5-M8x68  | 40 | M8  | 91    | 68  | 23   | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 47  |
| 342621 | LS.A-40-8.5-M10x43 | 40 | M10 | 66    | 43  | 23   | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 47  |
| 342625 | LS.A-40-8.5-M10x68 | 40 | M10 | 91    | 68  | 23   | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 59  |
| 342631 | LS.A-40-8.5-M10x98 | 40 | M10 | 121   | 98  | 23   | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 73  |
| 342721 | LS.A-40-8.5-M12x43 | 40 | M12 | 66    | 43  | 23   | 17 | 12 | 8.5             | 7000                            | 57  |
| 342725 | LS.A-40-8.5-M12x68 | 40 | M12 | 91    | 68  | 23   | 17 | 12 | 8.5             | 7000                            | 74  |
| 342731 | LS.A-40-8.5-M12x98 | 40 | M12 | 121   | 98  | 23   | 17 | 12 | 8.5             | 7000                            | 95  |
| 343121 | LS.A-40-14-M8x43   | 40 | M8  | 68    | 43  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 41  |
| 343125 | LS.A-40-14-M8x68   | 40 | M8  | 93    | 68  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 51  |
| 343221 | LS.A-40-14-M10x43  | 40 | M10 | 68    | 43  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 51  |
| 343225 | LS.A-40-14-M10x68  | 40 | M10 | 93    | 68  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 63  |
| 343231 | LS.A-40-14-M10x98  | 40 | M10 | 123   | 98  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 77  |
| 343321 | LS.A-40-14-M12x43  | 40 | M12 | 68    | 43  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 61  |
| 343325 | LS.A-40-14-M12x68  | 40 | M12 | 93    | 68  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 78  |
| 343331 | LS.A-40-14-M12x98  | 40 | M12 | 123   | 98  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 99  |
| 343421 | LS.A-40-14-M14X68  | 40 | M14 | 93    | 68  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 93  |
| 343431 | LS.A-40-14-M14X98  | 40 | M14 | 123   | 98  | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 114 |
| 343441 | LS.A-40-14-M14X148 | 40 | M14 | 173   | 148 | 25   | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 197 |
| 343521 | LS.A-40-14-M16x68  | 40 | M16 | 93    | 68  | 25   | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 122 |
| 343525 | LS.A-40-14-M16x108 | 40 | M16 | 133   | 108 | 25   | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 174 |
| 343541 | LS.A-40-14-M16x148 | 40 | M16 | 173   | 148 | 25   | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 226 |
| 343561 | LS.A-40-14-M16x168 | 40 | M16 | 193   | 168 | 25   | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 252 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.






Maskinfötter och stöd



LS.A

| Kod    | Benämning          | D  | d   | L   | l   | l1 | h  | s  | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] | ⚖   |
|--------|--------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 343611 | LS.A-50-8.5-M8x43  | 50 | M8  | 68  | 43  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 44  |
| 343615 | LS.A-50-8.5-M8x68  | 50 | M8  | 93  | 68  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 54  |
| 343621 | LS.A-50-8.5-M10x43 | 50 | M10 | 68  | 43  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 54  |
| 343625 | LS.A-50-8.5-M10x68 | 50 | M10 | 93  | 68  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 66  |
| 343631 | LS.A-50-8.5-M10x98 | 50 | M10 | 123 | 98  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 80  |
| 343721 | LS.A-50-8.5-M12x43 | 50 | M12 | 68  | 43  | 25 | 19 | 12 | 8.5             | 8000                            | 64  |
| 343725 | LS.A-50-8.5-M12x68 | 50 | M12 | 93  | 68  | 25 | 19 | 12 | 8.5             | 8000                            | 81  |
| 343731 | LS.A-50-8.5-M12x98 | 50 | M12 | 123 | 98  | 25 | 19 | 12 | 8.5             | 8000                            | 102 |
| 344121 | LS.A-50-14-M8x43   | 50 | M8  | 70  | 43  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 48  |
| 344125 | LS.A-50-14-M8x68   | 50 | M8  | 95  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 58  |
| 344221 | LS.A-50-14-M10x43  | 50 | M10 | 70  | 43  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 58  |
| 344225 | LS.A-50-14-M10x68  | 50 | M10 | 95  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 70  |
| 344231 | LS.A-50-14-M10x98  | 50 | M10 | 125 | 98  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 84  |
| 344321 | LS.A-50-14-M12x43  | 50 | M12 | 70  | 43  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 68  |
| 344325 | LS.A-50-14-M12x68  | 50 | M12 | 95  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 85  |
| 344331 | LS.A-50-14-M12x98  | 50 | M12 | 125 | 98  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 106 |
| 344421 | LS.A-50-14-M14x68  | 50 | M14 | 95  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 100 |
| 344431 | LS.A-50-14-M14x98  | 50 | M14 | 125 | 98  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 121 |
| 344441 | LS.A-50-14-M14x148 | 50 | M14 | 175 | 148 | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 204 |
| 344521 | LS.A-50-14-M16x68  | 50 | M16 | 95  | 68  | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 129 |
| 344525 | LS.A-50-14-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 108 | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 181 |
| 344541 | LS.A-50-14-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 148 | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 233 |
| 344561 | LS.A-50-14-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 168 | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 259 |
| 344611 | LS.A-60-14-M8X43   | 60 | M8  | 76  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 59  |
| 344615 | LS.A-60-14-M8X68   | 60 | M8  | 101 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 71  |
| 344621 | LS.A-60-14-M10X43  | 60 | M10 | 76  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 68  |
| 344625 | LS.A-60-14-M10X68  | 60 | M10 | 101 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 79  |
| 344631 | LS.A-60-14-M10X98  | 60 | M10 | 131 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 94  |
| 344721 | LS.A-60-14-M12X43  | 60 | M12 | 76  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 78  |
| 344725 | LS.A-60-14-M12X68  | 60 | M12 | 101 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 95  |
| 344731 | LS.A-60-14-M12X98  | 60 | M12 | 131 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 116 |
| 345121 | LS.A-60-14-M14X68  | 60 | M14 | 101 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 121 |
| 345125 | LS.A-60-14-M14X98  | 60 | M14 | 131 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 142 |
| 345221 | LS.A-60-14-M14X148 | 60 | M14 | 181 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 225 |
| 345225 | LS.A-60-14-M16X68  | 60 | M16 | 101 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 143 |
| 345231 | LS.A-60-14-M16X108 | 60 | M16 | 141 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 195 |
| 345235 | LS.A-60-14-M16X148 | 60 | M16 | 181 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 247 |
| 345241 | LS.A-60-14-M16X168 | 60 | M16 | 201 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 273 |
| 345245 | LS.A-60-24-M16X58  | 60 | M16 | 101 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 204 |
| 345251 | LS.A-60-24-M16X98  | 60 | M16 | 141 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 255 |
| 345255 | LS.A-60-24-M16X138 | 60 | M16 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 305 |
| 345261 | LS.A-60-24-M16X158 | 60 | M16 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 332 |
| 345265 | LS.A-60-24-M20X98  | 60 | M20 | 141 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 325 |
| 345271 | LS.A-60-24-M20X138 | 60 | M20 | 181 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 404 |
| 345275 | LS.A-60-24-M20X158 | 60 | M20 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 443 |
| 345281 | LS.A-60-24-M20X198 | 60 | M20 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 526 |
| 345285 | LS.A-60-24-M24X98  | 60 | M24 | 141 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 423 |
| 345291 | LS.A-60-24-M24X158 | 60 | M24 | 201 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 595 |
| 345295 | LS.A-60-24-M24X198 | 60 | M24 | 241 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 713 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.




## LS.A-AS

| Kod    | Benämning             | D  | d   | L     | L1    | l   | l1   | h  | s  | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] | 🔍   |
|--------|-----------------------|----|-----|-------|-------|-----|------|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 345521 | LS.A-25-8.5-AS-M8x43  | 25 | M8  | 61    | 64    | 43  | 18   | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 30  |
| 345525 | LS.A-25-8.5-AS-M8x68  | 25 | M8  | 86    | 89    | 68  | 18   | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 40  |
| 345621 | LS.A-25-8.5-AS-M10x43 | 25 | M10 | 61    | 64    | 43  | 18   | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 40  |
| 345625 | LS.A-25-8.5-AS-M10x68 | 25 | M10 | 86    | 89    | 68  | 18   | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 52  |
| 345631 | LS.A-25-8.5-AS-M10x98 | 25 | M10 | 116   | 119   | 98  | 18   | 12 | 10 | 8.5             | 5000                            | 66  |
| 345721 | LS.A-25-8.5-AS-M12x43 | 25 | M12 | 61    | 64    | 43  | 18   | 12 | 12 | 8.5             | 5000                            | 50  |
| 345725 | LS.A-25-8.5-AS-M12x68 | 25 | M12 | 86    | 89    | 68  | 18   | 12 | 12 | 8.5             | 5000                            | 67  |
| 345731 | LS.A-25-8.5-AS-M12x98 | 25 | M12 | 116   | 119   | 98  | 18   | 12 | 12 | 8.5             | 5000                            | 88  |
| 346121 | LS.A-25-14-AS-M8x43   | 25 | M8  | 67    | 70    | 43  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 34  |
| 346125 | LS.A-25-14-AS-M8x68   | 25 | M8  | 92    | 95    | 68  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 44  |
| 346221 | LS.A-25-14-AS-M10x43  | 25 | M10 | 67    | 70    | 43  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 44  |
| 346225 | LS.A-25-14-AS-M10x68  | 25 | M10 | 92    | 95    | 68  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 56  |
| 346231 | LS.A-25-14-AS-M10x98  | 25 | M10 | 122   | 125   | 98  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 70  |
| 346321 | LS.A-25-14-AS-M12x43  | 25 | M12 | 67    | 70    | 43  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 54  |
| 346325 | LS.A-25-14-AS-M12x68  | 25 | M12 | 92    | 95    | 68  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 71  |
| 346331 | LS.A-25-14-AS-M12x98  | 25 | M12 | 122   | 125   | 98  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 92  |
| 346421 | LS.A-25-14-AS-M14x68  | 25 | M14 | 92    | 95    | 68  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 86  |
| 346431 | LS.A-25-14-AS-M14x98  | 25 | M14 | 122   | 125   | 98  | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 107 |
| 346441 | LS.A-25-14-AS-M14x148 | 25 | M14 | 172   | 175   | 148 | 24   | 12 | 14 | 14              | 7000                            | 190 |
| 346521 | LS.A-25-14-AS-M16x68  | 25 | M16 | 92    | 95    | 68  | 24   | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 115 |
| 346525 | LS.A-25-14-AS-M16x108 | 25 | M16 | 132   | 135   | 108 | 24   | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 164 |
| 346541 | LS.A-25-14-AS-M16x148 | 25 | M16 | 172   | 175   | 148 | 24   | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 216 |
| 346561 | LS.A-25-14-AS-M16x168 | 25 | M16 | 192   | 195   | 168 | 24   | 12 | 16 | 14              | 7000                            | 242 |
| 346611 | LS.A-32-8.5-AS-M8x43  | 32 | M8  | 64.5  | 67.5  | 43  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 37  |
| 346615 | LS.A-32-8.5-AS-M8x68  | 32 | M8  | 89.5  | 92.5  | 68  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 47  |
| 346621 | LS.A-32-8.5-AS-M10x43 | 32 | M10 | 64.5  | 67.5  | 43  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 47  |
| 346625 | LS.A-32-8.5-AS-M10x68 | 32 | M10 | 89.5  | 92.5  | 68  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 59  |
| 346631 | LS.A-32-8.5-AS-M10x98 | 32 | M10 | 119.5 | 122.5 | 98  | 21.5 | 15 | 10 | 8.5             | 6000                            | 73  |
| 346721 | LS.A-32-8.5-AS-M12x43 | 32 | M12 | 64.5  | 67.5  | 43  | 21.5 | 15 | 12 | 8.5             | 6000                            | 57  |
| 346725 | LS.A-32-8.5-AS-M12x68 | 32 | M12 | 89.5  | 92.5  | 68  | 21.5 | 15 | 12 | 8.5             | 6000                            | 74  |
| 346731 | LS.A-32-8.5-AS-M12x98 | 32 | M12 | 119.5 | 122.5 | 98  | 21.5 | 15 | 12 | 8.5             | 6000                            | 95  |
| 347121 | LS.A-32-14-AS-M8x43   | 32 | M8  | 68    | 71    | 43  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 41  |
| 347125 | LS.A-32-14-AS-M8x68   | 32 | M8  | 93    | 96    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 51  |
| 347221 | LS.A-32-14-AS-M10x43  | 32 | M10 | 68    | 71    | 43  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 51  |
| 347225 | LS.A-32-14-AS-M10x68  | 32 | M10 | 93    | 96    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 63  |
| 347231 | LS.A-32-14-AS-M10x98  | 32 | M10 | 123   | 126   | 98  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 77  |
| 347321 | LS.A-32-14-AS-M12x43  | 32 | M12 | 68    | 71    | 43  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 61  |
| 347325 | LS.A-32-14-AS-M12x68  | 32 | M12 | 93    | 96    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 78  |
| 347331 | LS.A-32-14-AS-M12x98  | 32 | M12 | 123   | 126   | 98  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 99  |
| 347421 | LS.A-32-14-AS-M14x68  | 32 | M14 | 93    | 96    | 68  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 93  |
| 347431 | LS.A-32-14-AS-M14x98  | 32 | M14 | 123   | 126   | 98  | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 114 |
| 347441 | LS.A-32-14-AS-M14x148 | 32 | M14 | 173   | 176   | 148 | 25   | 15 | 14 | 14              | 9000                            | 197 |
| 347521 | LS.A-32-14-AS-M16x68  | 32 | M16 | 93    | 96    | 68  | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 122 |
| 347525 | LS.A-32-14-AS-M16x108 | 32 | M16 | 133   | 136   | 108 | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 174 |
| 347541 | LS.A-32-14-AS-M16x148 | 32 | M16 | 173   | 176   | 148 | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 226 |
| 347561 | LS.A-32-14-AS-M16x168 | 32 | M16 | 193   | 196   | 168 | 25   | 15 | 16 | 14              | 9000                            | 252 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.




Maskinfötter och stöd



LS.A-AS

| Kod    | Benämning             | D  | d   | L   | L1  | l   | l1 | h  | s  | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] |     |
|--------|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 347611 | LS.A-40-8.5-AS-M8x43  | 40 | M8  | 66  | 69  | 43  | 23 | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 44  |
| 347615 | LS.A-40-8.5-AS-M8x68  | 40 | M8  | 91  | 94  | 68  | 23 | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 54  |
| 347621 | LS.A-40-8.5-AS-M10x43 | 40 | M10 | 66  | 69  | 43  | 23 | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 54  |
| 347625 | LS.A-40-8.5-AS-M10x68 | 40 | M10 | 91  | 94  | 68  | 23 | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 66  |
| 347631 | LS.A-40-8.5-AS-M10x98 | 40 | M10 | 121 | 124 | 98  | 23 | 17 | 10 | 8.5             | 7000                            | 80  |
| 347721 | LS.A-40-8.5-AS-M12x43 | 40 | M12 | 66  | 69  | 43  | 23 | 17 | 12 | 8.5             | 7000                            | 64  |
| 347725 | LS.A-40-8.5-AS-M12x68 | 40 | M12 | 91  | 94  | 68  | 23 | 17 | 12 | 8.5             | 7000                            | 81  |
| 347731 | LS.A-40-8.5-AS-M12x98 | 40 | M12 | 121 | 124 | 98  | 23 | 17 | 12 | 8.5             | 7000                            | 102 |
| 348121 | LS.A-40-14-AS-M8x43   | 40 | M8  | 68  | 71  | 43  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 48  |
| 348125 | LS.A-40-14-AS-M8x68   | 40 | M8  | 93  | 96  | 68  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 58  |
| 348221 | LS.A-40-14-AS-M10x43  | 40 | M10 | 68  | 71  | 43  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 58  |
| 348225 | LS.A-40-14-AS-M10x68  | 40 | M10 | 93  | 96  | 68  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 70  |
| 348231 | LS.A-40-14-AS-M10x98  | 40 | M10 | 123 | 126 | 98  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 84  |
| 348321 | LS.A-40-14-AS-M12x43  | 40 | M12 | 68  | 71  | 43  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 68  |
| 348325 | LS.A-40-14-AS-M12x68  | 40 | M12 | 93  | 96  | 68  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 85  |
| 348331 | LS.A-40-14-AS-M12x98  | 40 | M12 | 123 | 126 | 98  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 106 |
| 348421 | LS.A-40-14-AS-M14X68  | 40 | M14 | 93  | 96  | 68  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 100 |
| 348431 | LS.A-40-14-AS-M14X98  | 40 | M14 | 123 | 126 | 98  | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 121 |
| 348441 | LS.A-40-14-AS-M14X148 | 40 | M14 | 173 | 176 | 148 | 25 | 17 | 14 | 14              | 13000                           | 204 |
| 348521 | LS.A-40-14-AS-M16x68  | 40 | M16 | 93  | 96  | 68  | 25 | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 129 |
| 348525 | LS.A-40-14-AS-M16x108 | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 181 |
| 348541 | LS.A-40-14-AS-M16x148 | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 233 |
| 348561 | LS.A-40-14-AS-M16x168 | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 17 | 16 | 14              | 13000                           | 259 |
| 348611 | LS.A-50-8.5-AS-M8x43  | 50 | M8  | 68  | 71  | 43  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 56  |
| 348615 | LS.A-50-8.5-AS-M8x68  | 50 | M8  | 93  | 96  | 68  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 66  |
| 348621 | LS.A-50-8.5-AS-M10x43 | 50 | M10 | 68  | 71  | 43  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 66  |
| 348625 | LS.A-50-8.5-AS-M10x68 | 50 | M10 | 93  | 96  | 68  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 78  |
| 348631 | LS.A-50-8.5-AS-M10x98 | 50 | M10 | 123 | 126 | 98  | 25 | 19 | 10 | 8.5             | 8000                            | 92  |
| 348721 | LS.A-50-8.5-AS-M12x43 | 50 | M12 | 68  | 71  | 43  | 25 | 19 | 12 | 8.5             | 8000                            | 76  |
| 348725 | LS.A-50-8.5-AS-M12x68 | 50 | M12 | 93  | 96  | 68  | 25 | 19 | 12 | 8.5             | 8000                            | 93  |
| 348731 | LS.A-50-8.5-AS-M12x98 | 50 | M12 | 123 | 126 | 98  | 25 | 19 | 12 | 8.5             | 8000                            | 114 |
| 349121 | LS.A-50-14-AS-M8x43   | 50 | M8  | 70  | 73  | 43  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 60  |
| 349125 | LS.A-50-14-AS-M8x68   | 50 | M8  | 95  | 98  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 70  |
| 349221 | LS.A-50-14-AS-M10x43  | 50 | M10 | 70  | 73  | 43  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 70  |
| 349225 | LS.A-50-14-AS-M10x68  | 50 | M10 | 95  | 98  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 82  |
| 349231 | LS.A-50-14-AS-M10x98  | 50 | M10 | 125 | 128 | 98  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 96  |
| 349321 | LS.A-50-14-AS-M12x43  | 50 | M12 | 70  | 73  | 43  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 80  |
| 349325 | LS.A-50-14-AS-M12x68  | 50 | M12 | 95  | 98  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 97  |
| 349331 | LS.A-50-14-AS-M12x98  | 50 | M12 | 125 | 128 | 98  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 118 |
| 349421 | LS.A-50-14-AS-M14X68  | 50 | M14 | 95  | 98  | 68  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 112 |
| 349431 | LS.A-50-14-AS-M14X98  | 50 | M14 | 125 | 128 | 98  | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 132 |
| 349441 | LS.A-50-14-AS-M14X148 | 50 | M14 | 175 | 178 | 148 | 27 | 19 | 14 | 14              | 13000                           | 216 |
| 349521 | LS.A-50-14-AS-M16x68  | 50 | M16 | 95  | 98  | 68  | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 141 |
| 349525 | LS.A-50-14-AS-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 138 | 108 | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 193 |
| 349541 | LS.A-50-14-AS-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 178 | 148 | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 245 |
| 349561 | LS.A-50-14-AS-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 198 | 168 | 27 | 19 | 16 | 14              | 13000                           | 271 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.



LS.A-AS

| Kod    | Benämning             | D  | d   | L   | L1  | l   | l1 | h  | s  | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] | ⚖   |
|--------|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 349611 | LS.A-60-14-AS-M8X43   | 60 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 76  |
| 349615 | LS.A-60-14-AS-M8X68   | 60 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 88  |
| 349621 | LS.A-60-14-AS-M10X43  | 60 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 85  |
| 349625 | LS.A-60-14-AS-M10X68  | 60 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 96  |
| 349631 | LS.A-60-14-AS-M10X98  | 60 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 111 |
| 349721 | LS.A-60-14-AS-M12X43  | 60 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 95  |
| 349725 | LS.A-60-14-AS-M12X68  | 60 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 112 |
| 349731 | LS.A-60-14-AS-M12X98  | 60 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 133 |
| 350121 | LS.A-60-14-AS-M14X68  | 60 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 138 |
| 350125 | LS.A-60-14-AS-M14X98  | 60 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 159 |
| 350221 | LS.A-60-14-AS-M14X148 | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14              | 14000                           | 242 |
| 350225 | LS.A-60-14-AS-M16X68  | 60 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 160 |
| 350231 | LS.A-60-14-AS-M16X108 | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 212 |
| 350321 | LS.A-60-14-AS-M16X148 | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 264 |
| 350325 | LS.A-60-14-AS-M16X168 | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14              | 14000                           | 290 |
| 350331 | LS.A-60-24-AS-M16X58  | 60 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 221 |
| 350421 | LS.A-60-24-AS-M16X98  | 60 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 272 |
| 350431 | LS.A-60-24-AS-M16X138 | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 322 |
| 350441 | LS.A-60-24-AS-M16X158 | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 349 |
| 350521 | LS.A-60-24-AS-M20X98  | 60 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 342 |
| 350525 | LS.A-60-24-AS-M20X138 | 60 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 421 |
| 350541 | LS.A-60-24-AS-M20X158 | 60 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 460 |
| 350561 | LS.A-60-24-AS-M20X198 | 60 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 543 |
| 350571 | LS.A-60-24-AS-M24X98  | 60 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 440 |
| 350575 | LS.A-60-24-AS-M24X158 | 60 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 612 |
| 350581 | LS.A-60-24-AS-M24X198 | 60 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24              | 18000                           | 730 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

