



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

TÄCKLOCK

- ECO.S: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

STANDARDUTFÖRANDE

- **ESP-EH**: genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantiga skruvar eller standard låsmuttrar.
- **ESP-SH**: genomgående hål för skruvar med försänkt huvud.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


ESP handtaget har konstruerats för att användas vid maskinskydd eller automationssystem med dubbla dörrar. Den speciella slutna konstruktionen utgör en säkerhets faktor för operatörens fingrar. De färgade täcklocken synliggör handtaget och erbjuder möjligheten till produktanpassning.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning: Värdet på F1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren. Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 3 Nm.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- ECO.S: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).




ERGOSTYLE® ELESA Original design

						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECO.S

Kod	Benämning	Lock för
29864-*	ECO.S4-*	ESP110

* Komplettera med färg index (C1, ..., C17).



* Komplettera med färgindex, exempel: 265111-C2 ESP.110-EH-C2

						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Benämning	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	l1	l2	F1 [N]	
265111-*	ESP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33
265151-*	ESP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33