



SIDOSTYCKEN

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.

TÄCKLOCK

- ECA.T: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

ANTI-ROTATIONS MONTERINGSSYSTEM

Särskilt expansions-monteringssystem mellan rör och sidostycken för att förhindra rotation på röret under drift.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.

- **ETH-EP:** aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga. Sidostycken i gråsvart färg.

- **ETH-AN:** anodiserat aluminiumrör, naturlig färg. Sidostycken i gråsvart färg.

Föreslagna åtdragningsmoment:

- montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]
- frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].

ERGONOMI OCH DESIGN

Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp; antirotations systemet mellan rör och sidostycke har utvecklats för att erbjuda ett fast och säkert grepp vid användning.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Olika längder.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- DS-ETH: distanser i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer till för att öka distansen mellan handtaget och kontaktytan.
- ECA.T: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning.




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.T


Kod	Benämning	Lock för
29871-*	ECA.T1-*	ETH.28
29872-*	ECA.T2-*	ETH.35

*Komplettera med färg index (C1, ..., C17).

DS-ETH



Kod	Benämning	d2	h	h2	h4	För handtag	⚖
15251	DS-ETH.35-16	4	16	101.5	12.5	ETH.35	24
15253	DS-ETH.35-32	4	32.5	118	15	ETH.35	45



ETH-EP

Kod	Benämning	d3	fz1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262151-*	ETH.28-300-EP-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262155-*	ETH.28-400-EP-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262161-*	ETH.28-500-EP-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262165-*	ETH.28-600-EP-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262171-*	ETH.28-700-EP-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262211-*	ETH.35-300-EP-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262215-*	ETH.35-400-EP-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262221-*	ETH.35-500-EP-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262225-*	ETH.35-600-EP-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262231-*	ETH.35-700-EP-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262246-*	ETH.35-1000-EP-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

ETH-AN

Kod	Benämning	d3	fz1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262153-*	ETH.28-300-AN-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262157-*	ETH.28-400-AN-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262163-*	ETH.28-500-AN-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262167-*	ETH.28-600-AN-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262173-*	ETH.28-700-AN-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262213-*	ETH.35-300-AN-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262217-*	ETH.35-400-AN-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262223-*	ETH.35-500-AN-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262227-*	ETH.35-600-AN-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262233-*	ETH.35-700-AN-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262248-*	ETH.35-1000-AN-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

* Högsta tillåtna last

Belastning vid brott