



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

**FOTPLATTA**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), blå färg RAL 5005, slät yta ( $R_a < 0.8 \mu m$ ).

Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

**LEDAD GÄNGSTÅNG**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005, med insexurtag och sexkantsjustering.

Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

**PACKNINGSRING**

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 70 +/- 5 shore A, i blå färg RAL 5005.

Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

**GLIDSKYDD**

Gjord av NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan, svart färg.

Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

LY.A-STP-HVD-fot (ELESA-patent), levereras monterad, lämplig för användning på maskiner och utrustning som ofta rengörs med vattenstrålar eller som används där det finns vätskor närvarande (testad enligt IP65- och IP67-standarderna).

Tack vare utförandet utan hålrum, den släta ytfinishen och tätningen som sitter på gängstången är produkten nästan helt lufttät. Detta förhindrar att damm och smuts fastnar i fogarna mellan fotplattan och produktens led, vilket ger maximal rengöringsbarhet.

Den blå färg RAL 5005, lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel. Egenskaperna hos gängstången i SUPER-teknopolymer ger hög styvhet och mekanisk hållfasthet samt en naturlig korrosionsbeständighet.


Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd på sidan ).

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

NT. (se sidan -): Muttrar i AISI 304 rostfritt stål eller förzinkat stål.



ELESA Original design



| Kod    | Benämning                     | D  | d   | L     | L1    | l   | l1   | l2 | s  | s1 | Ledad kula<br>Ø | Max. statisk belastning*<br>[N] |     |
|--------|-------------------------------|----|-----|-------|-------|-----|------|----|----|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| 189302 | LY.A-50-14-AS-STP-M8x44-HVD   | 50 | M8  | 71.5  | 74.5  | 44  | 27.5 | 5  | 16 | 3  | 14              | 2500                            | 37  |
| 189304 | LY.A-50-14-AS-STP-M8x69-HVD   | 50 | M8  | 96.5  | 99.5  | 69  | 27.5 | 5  | 16 | 3  | 14              | 2500                            | 38  |
| 189312 | LY.A-50-14-AS-STP-M10x44-HVD  | 50 | M10 | 71.5  | 74.5  | 44  | 27.5 | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 38  |
| 189314 | LY.A-50-14-AS-STP-M10x69-HVD  | 50 | M10 | 96.5  | 99.5  | 69  | 27.5 | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 41  |
| 189316 | LY.A-50-14-AS-STP-M10x99-HVD  | 50 | M10 | 126.5 | 129.5 | 99  | 27.5 | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 44  |
| 189322 | LY.A-50-14-AS-STP-M12x44-HVD  | 50 | M12 | 71.5  | 74.5  | 44  | 27.5 | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 40  |
| 189324 | LY.A-50-14-AS-STP-M12x69-HVD  | 50 | M12 | 96.5  | 99.5  | 69  | 27.5 | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 43  |
| 189326 | LY.A-50-14-AS-STP-M12x99-HVD  | 50 | M12 | 126.5 | 129.5 | 99  | 27.5 | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 48  |
| 189342 | LY.A-50-14-AS-STP-M16x69-HVD  | 50 | M16 | 98    | 101   | 69  | 29   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5500                            | 54  |
| 189344 | LY.A-50-14-AS-STP-M16x109-HVD | 50 | M16 | 138   | 141   | 109 | 29   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5500                            | 64  |
| 189346 | LY.A-50-14-AS-STP-M16x149-HVD | 50 | M16 | 178   | 181   | 149 | 29   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5000                            | 72  |
| 189348 | LY.A-50-14-AS-STP-M16x169-HVD | 50 | M16 | 198   | 201   | 169 | 29   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5000                            | 77  |
| 189402 | LY.A-60-14-AS-STP-M8x44-HVD   | 60 | M8  | 79    | 82    | 44  | 35   | 5  | 16 | 3  | 14              | 2500                            | 67  |
| 189404 | LY.A-60-14-AS-STP-M8x69-HVD   | 60 | M8  | 104   | 107   | 69  | 35   | 5  | 16 | 3  | 14              | 2500                            | 68  |
| 189412 | LY.A-60-14-AS-STP-M10x44-HVD  | 60 | M10 | 79    | 82    | 44  | 35   | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 68  |
| 189414 | LY.A-60-14-AS-STP-M10x69-HVD  | 60 | M10 | 104   | 107   | 69  | 35   | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 71  |
| 189416 | LY.A-60-14-AS-STP-M10x99-HVD  | 60 | M10 | 134   | 137   | 99  | 35   | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 74  |
| 189422 | LY.A-60-14-AS-STP-M12x44-HVD  | 60 | M12 | 79    | 82    | 44  | 35   | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 70  |
| 189424 | LY.A-60-14-AS-STP-M12x69-HVD  | 60 | M12 | 104   | 107   | 69  | 35   | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 73  |
| 189426 | LY.A-60-14-AS-STP-M12x99-HVD  | 60 | M12 | 134   | 137   | 99  | 35   | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 77  |
| 189442 | LY.A-60-14-AS-STP-M16x69-HVD  | 60 | M16 | 106   | 109   | 69  | 37   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5500                            | 84  |
| 189444 | LY.A-60-14-AS-STP-M16x109-HVD | 60 | M16 | 146   | 149   | 109 | 37   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5500                            | 94  |
| 189446 | LY.A-60-14-AS-STP-M16x149-HVD | 60 | M16 | 186   | 189   | 149 | 37   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5000                            | 102 |
| 189448 | LY.A-60-14-AS-STP-M16x169-HVD | 60 | M16 | 206   | 209   | 169 | 37   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5000                            | 107 |
| 189602 | LY.A-80-14-AS-STP-M8x44-HVD   | 80 | M8  | 80.5  | 83    | 44  | 36.5 | 5  | 16 | 3  | 14              | 2500                            | 96  |
| 189604 | LY.A-80-14-AS-STP-M8x69-HVD   | 80 | M8  | 105.5 | 108   | 69  | 36.5 | 5  | 16 | 3  | 14              | 2500                            | 97  |
| 189612 | LY.A-80-14-AS-STP-M10x44-HVD  | 80 | M10 | 80.5  | 83    | 44  | 36.5 | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 97  |
| 189614 | LY.A-80-14-AS-STP-M10x69-HVD  | 80 | M10 | 105.5 | 108   | 69  | 36.5 | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 100 |
| 189616 | LY.A-80-14-AS-STP-M10x99-HVD  | 80 | M10 | 135.5 | 138   | 99  | 36.5 | 6  | 16 | 4  | 14              | 3500                            | 103 |
| 189622 | LY.A-80-14-AS-STP-M12x44-HVD  | 80 | M12 | 80.5  | 83    | 44  | 36.5 | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 99  |
| 189624 | LY.A-80-14-AS-STP-M12x69-HVD  | 80 | M12 | 105.5 | 108   | 69  | 36.5 | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 102 |
| 189626 | LY.A-80-14-AS-STP-M12x99-HVD  | 80 | M12 | 135.5 | 138   | 99  | 36.5 | 7  | 16 | 5  | 14              | 4500                            | 106 |
| 189642 | LY.A-80-14-AS-STP-M16x69-HVD  | 80 | M16 | 107   | 109.5 | 69  | 38   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5500                            | 113 |
| 189644 | LY.A-80-14-AS-STP-M16x109-HVD | 80 | M16 | 147   | 149.5 | 109 | 38   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5500                            | 123 |
| 189646 | LY.A-80-14-AS-STP-M16x149-HVD | 80 | M16 | 187   | 189.5 | 149 | 38   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5000                            | 131 |
| 189648 | LY.A-80-14-AS-STP-M16x169-HVD | 80 | M16 | 207   | 209.5 | 169 | 38   | 7  | 22 | 6  | 14              | 5000                            | 136 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statisk belastning som kan orsaka ett visst brott i plastmaterialet, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.