



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer med tillsatts av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit (C16), matt yta.

CENTRUMLOCK

- ECA.W SAN: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med tillsatser av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit färg (C16), matt yta, montering genom presspassning. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

STANDARDUTFÖRANDE

Bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den speciella antimikrobiella tillsatsen hindrar spridningen av mikrober, bakterier och svamp på produktens yta.

Den kontrollerade frisättningsmekanismen hos silverjonerna håller de antimikrobiella egenskaperna oförändrade över tid, även efter flera tvättcykler.

Beständighet mot hög temperatur hos tillsatsen som används möjliggör dess användning även vid steriliseringscykler (130°C).

Materialprover har testats i ackrediterade laboratorier enligt standarderna ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plast och andra icke porösa ytor) som härrör från JIS Z 2801 standard.

Följande stammar av mikrober har använts för testen:

- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobiell aktivitet 99,8%).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobiell aktivitet 98,9%).

Antimikrobiella tillsatser är lämpliga för alla applikationer där sanitet och hygien är grundläggande, till exempel:

- medicinsk apparatur och sjukhusutrustning;
- hjälpmedel för rörelsehindrade;
- maskiner för livsmedels- och läkemedelsindustrin;
- utrustning för cateringtjänster;
- urbana och offentliga armaturer.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


- ECA.W SAN: centrumlock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med tillsatser av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit färg (C16), matt yta, montering genom presspassning.

C1 **C16**
RAL7021 RAL9016

ECA.W SAN

Kod	Benämning	Lock för
29756-*	ECA.W2-SAN-*	EWN.40
29757-*	ECA.W3-SAN-*	EWN.55

*Komplettera med färg index (C1, C16).



Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	d6H	L	d1	l2	b	h	C# [Nm]	△
153124-C1	EWN.40 SST-M6-SAN-C1	153124-C16	EWN.40 SST-M6-SAN-C16	40	M6	20	13.5	4	6	12	10	11
153128-C1	EWN.55 SST-M8-SAN-C1	153128-C16	EWN.55 SST-M8-SAN-C16	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	15