



## MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

## TÄCKLOCK SKRUVAR

- ECA.P: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen.  
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

## STANDARDUTFÖRANDE

- **EW-P-EH**: genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantiga skruvar eller standard låsmuttrar.  
- **EW-P-SH**: genomgående hål för skruvar med försänkt huvud.

## KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

EW.P. handtag har konstruerats för att användas vid maskinskydd eller automationssystem med en enkel dörr. De färgade täcklocken synliggör handtaget och erbjuder möjligheten till produktanpassning.

## TEKNISKA DATA

Dragbelastning: Värdet på F1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.  
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 3 Nm.

## TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN



- ECA.P: täcklock skruvar i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| C1                                                                                | C2                                                                                | C3                                                                                | C4                                                                                | C5                                                                                | C6                                                                                | C17                                                                               |
| RAL7021                                                                           | RAL2004                                                                           | RAL7035                                                                           | RAL1021                                                                           | RAL5024                                                                           | RAL3000                                                                           | RAL6017                                                                           |

## ECA.P

| Kod     | Benämning | Täcklock skruvar för |
|---------|-----------|----------------------|
| 29865-* | ECA.P5-*  | EW.P.110             |

\* Komplettera med färg index (C1, ..., C17).



\* Komplettera med färgindex, exempel: 265211-C2 EW.P.110-EH-C2

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| C1                                                                                  | C2                                                                                  | C3                                                                                  | C4                                                                                  | C5                                                                                  | C6                                                                                  | C17                                                                                 |
| RAL7021                                                                             | RAL2004                                                                             | RAL7035                                                                             | RAL1021                                                                             | RAL5024                                                                             | RAL3000                                                                             | RAL6017                                                                             |

| Kod      | Benämning     | L   | f±0.5 | d   | s  | h  | h1 | h2 | C  | l  | l1 | l2  | F1 [N] | ⚖️ |
|----------|---------------|-----|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|
| 265211-* | EW.P.110-EH-* | 114 | 93.5  | 6.5 | 10 | 33 | 7  | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 900    | 26 |
| 265251-* | EW.P.110-SH-* | 114 | 93.5  | 6.5 | -  | 33 | 7  | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 900    | 26 |