

MATERIAL


Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **M.180-A:** bussning i svartoxiderat stål, slätt hål.
- **M.180-B:** mässningsbussning:
 - cylindriska hål (1)
 - gängat hål (2)
 - fyrkantigt hål komplett med tvärgående låsskruv för fastlåsning på axel i enlighet med UNI 5929-85 (låsskruv med invändig sexkantshål och rundad ände). (3)






M.180-A
M.180-B (1)



M.180-B (2)



M.180-B (3)



Kod	Benämning	dH9	d6H	sH8	L	H	h	h2	d1	d2	l	l1	f	a	△
36202	M.180/80 B-8	8	-	-	79	42	34	-	22	15	20	25	-	-	56
36211	M.180/80 B-M8	-	M8	-	79	42	34	-	22	-	20	-	-	-	42
36221	M.180/80 B-7x7	-	-	7	79	42	34	13	22	12	25	-	M5	3	56
36301	M.180/100 A-10	10	-	-	99	52	42	-	22	16	21	25	-	-	62
36312	M.180/100 B-8	8	-	-	99	52	42	-	22	15	20	25	-	-	56
36322	M.180/100 B-8x8	-	-	8	99	52	42	13	22	12	25	-	M5	3	60
36402	M.180/120 A-10	10	-	-	118	57	45	-	25	16	21	25	-	-	89
36403	M.180/120 A-12	12	-	-	118	57	45	-	25	18	23	29	-	-	94