

MATERIAL

Acetalbaserad teknopolymer (POM), blå.

STANDARDUTFÖRANDE

- **FHT**: modullrör, förmonterade i segment.
- **FHT-C**: modullrör, förmonterade och lindade runt en spole.

KÄNNETECKEN

Modulstrukturen får man genom att snabbkoppla (snäppmontering) de enskilda segment (Fig.1) och smörjstrålen kan då riktas i önskad riktning.

Rörets längd kan anpassas efter den specifika applikationen genom att lämpligt antal segment sätts på eller tas bort genom snäppmontering. För att skapa ett komplett modulsystem krävs ett munstycke FHN (se sidan -), och en koppling FHJ (se sidan -) (Fig.2).

Systemet ska inte anses vattentätt om det monterats utan tätningar.

Max. inmatningstryck: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).

Se Modulsystem för smörjning (på sidan -).

KEMISK KOMPATIBILITET

Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.

För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Rör tillverkade av råmaterial som lämpar sig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


Tång för montering av delarna.



Fig.1



Fig.2



FHT

Kod	Benämning	L	d1	d2	d3 min.	l1	För modulsystem	Antal segment	△
471201	FHT.1/4	308.5	16	7	48.5	15.1	1/4	20	42
471206	FHT.1/2	320.5	26	12	59	19.5	1/2	16	91

FHT-C

Kod	Benämning	L	d1	d2	d3 min.	l1	För modulsystem	Antal segment	△
471202	FHT.1/4-C-7500	7500	16	7	48.5	15.1	1/4	495	1200
471207	FHT.1/2-C-7500	7500	26	12	59	19.5	1/2	384	2000