



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslöcknande UL-94 V0.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

TEKNISKA DATA



I långsiktig åldrings test, med en maximal minskning av viktiga mekaniska egenskaper med 50%, det relativa temperatur index UL 746 B (RTI) var lika med 65.

V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) (se Tekniska data på sidan A-5) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slöcknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.

Dragbelastning och slagtlåghet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design



Kod	Benämning	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
150001	M.443/110 AE-V0	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	6	21	74	1750	1700	9	5	28
150012	M.443/140-6 AE-V0	137	117±1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	3500	2200	10	8	51
150011	M.443/140 AE-V0	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	3500	2200	10	8	50
150021	M.443/150 AE-V0	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	3000	1800	12	8	55
150031	M.443/200 AE-V0	196	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1400	2100	20	13	80