

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) speciellt ledande teknopolymer, svart färg, matt yta. $10^3 \Omega$ ytresistivitet (ASTM D257 provmetod), $10^3 \Omega\text{cm}$ volymresistivitet (ASTM D257 provmetod).

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Den särskilda ledande teknopolymer (ESD-C elektrostatiskt urladdning) förhindrar ansamling av elektrostatiskt laddning. M.443-ESD handtag är lämpligt för ESD skyddat område (EPA) där komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar skall hanteras med minsta möjliga risk för skador. Den outplånliga märkning (ESD-C) på ytan av handtaget identifierar den särskilda ledningsförmåge funktionen enligt EN 100015 / 1 och IEC 61340-5-1.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagåtlighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design



Kod	Benämning	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
154601	M.443/110-CH-ESD-C	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	6	21	74	3500	2500	15	8	21
154611	M.443/140-8-CH-ESD-C	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	4500	2500	20	13	34