

MATERIAL

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002 (CLEAN), blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE

AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.

KÄNNETECKEN

Detta handtag är speciellt lämpligt att tillverkas i ljusa färger: den blanka ytan gör det lätt att rengöra. M.843 CLEAN handtaget, är tack vare sin vita färg och blanka yta, speciellt lämpat för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin som av hygieniska skäl måste rengöras ofta. Den solida formen utan håligheter förhindrar avlagringar av smuts damm och andra ohälsosamma restprodukter.



TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtlåghet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

Dessa tester har visat att den speciella teknopolymer som används kan absorbera mycket starka stötar utan skador tack vare sin höga motståndskraft.



ELESA Original design



Kod	Benämning	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
151406	M.843/100-SST-M6 CLEAN	103	86±0.5	M6	46.5	17	26	12	4000	7000	50	120	52
151412	M.843/140-SST-M8 CLEAN	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4500	5000	50	120	80
151416	M.843/200-SST-M8 CLEAN	200	179±1	M8	62	20	30	13	2000	2400	27	80	105
151419	M.843/320-SST-M8 CLEAN	322	300±1	M8	64	22	32	13	2000	3000	25	75	157