



TAPP

AlSi 303 rostfritt stål.



KULOR

AlSi 420C rostfritt stål.



FJÄDER

AlSi 631 rostfritt stål.



TREARMAD STJÄRNVRED

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, försedda med hål för säkerhetsring.



TRYCKKNAPP

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, röd färg.



HÖGSTA ARBETSTEMPERATUR

Från -30°C till +80°C.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 113.1 kulspärrbult används i allmänhet för snabb fixering eller anslutning av delar som ska bearbetas, särskilt för delar som måste tas bort och återställas kontinuerligt.

En typisk tillämpning är inriktning och låsning av en plåt under en svetsprocess.



TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

För att optimera användningen av kulspärrbultar har utformats:

- kulkedja GN 111 (se sidan 611);
- kabelhållare GN 111.2 (se sidan 612);
- spiralkabel GN 111.4 (se sidan 613).





BRUKSANVISNING

Genom att trycka på knappen frigörs de två spärrhakarna och tappen kan dras ut eller monteras in.



Applikationsexempel



Kod	Benämning	d1-0.04-0.08	d2	d3	d4	l1 min	l1 max	l2	l3	Monteringshål H11	Axial hållkraft [N]	
GN.37941	GN 113.1-6-0	6	7	38	17.5	0	5	5	30	6	16	16
GN.37942	GN 113.1-6-5	6	7	38	17.5	5	10	5	30	6	18	23
GN.37943	GN 113.1-8-0	8	9.5	38	17.5	0	5	6.5	30	8	16	19
GN.37944	GN 113.1-8-5	8	9.5	38	17.5	5	10	6.5	30	8	18	20
GN.37945	GN 113.1-10-0	10	12	47	23	0	5	8.7	36	10	21	38
GN.37946	GN 113.1-10-5	10	12	47	23	5	10	8.7	36	10	23	39
GN.37947	GN 113.1-12-0	12	14	47	23	0	5	9.4	36	12	21	42
GN.37948	GN 113.1-12-5	12	14	47	23	5	10	9.4	36	12	23	44