

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) certifierad självlocknande teknopolymer UL-94 V0, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

- **MAK-AE-V0**: mässingsbussningar, gångade ej genomgående hål för M5-skrivar, montering bak till.
- **MAK-AE-V0-FM**: mässingsbussningar, genomgående hål för M5-skrivar med cylindriskt huvud och invändig sexkant, montering fram till.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Lämplig för installationer med 19-tums rack och instrumentering i allmänhet.

I kolumn U i tabellen anges höjdenheterna för frontpanelen: 1U = 44,45 mm (1 6/8") för rätt val av handtag.



TEKNISKA DATA

"V0"-certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) intygar att lågan, på ett provstycke av plastmaterial med specificerad form och dimensioner som hålls i vertikalt läge, slocknar inom 10 sekunder utan förekomst av brinnande droppar.

Dragbelastning och slagåtlighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



Exempel på applikation



MAK-AE-V0

Kod	Benämning	L	B	I	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-V0-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-V0-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-V0-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-V0-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-V0-FM

Kod	Benämning	L	B	I	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-V0-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-V0-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-V0-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-V0-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38