

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7031 grå färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

- **MAK**: mässingsbussningar, ej genomgående hål med M5-gänga för montering baktill.
- **MAK-FM**: mässingsbussningar med genomgående hål för M5-skrivar med cylindriskt huvud och invändig sexkant, för montering framtill.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Lämplig för installationer med 19-tums rack och instrumentering i allmänhet.

I kolumn U i tabellen anges höjdenheterna för frontpanelen: 1U = 44,45 mm (1 6/8") för rätt val av handtag.

TEKNISKA DATA


Dragbelastning och slagtlighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



Exempel på applikation


MAK

MAK-FM



MAK

MAK-FM



MAK

Kod	Benämning	L	B	l	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Kod	Benämning	L	B	l	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36