

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderad stålbusning, brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.

- **MBT-GXX:** för gravitations lägesindikator.

- **MBT-PXX:** för mekanisk lägesindikator.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

ERGONOMI OCH DESIGN

Den särskilda lettringen på rattens utsida försedd med en finmaskig struktur, möjliggör ett säkert och bekvämt grepp som erbjuder operatören att under varierande arbetsförhållanden på ett mjukt och ergonomiskt sätt justera vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.

VAL AV INDIKATOR (BESTÄLLS SEPARAT)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.


Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G (på sidan 460) eller mekaniska lägesindikatorer typ P (på sidan 462).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Täcklock CP-XX (se sidan 484) för montering i stället för indikatorn.



ELESA Original design



MBT-GXX

Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	Indikator kombinationer
CE.30001-R	MBT.60-GXX1 A-8	58	52.5	8	17	24	18	M5	6	17	72	GA01 - GA11
CE.30051-R	MBT.80-GXX2 A-10	77	61	10	22	28	22	M5	6	22	130	GA02 - GA12 - GW12

MBT-PXX

Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	Indikator kombinationer
CE.30002-R	MBT.60-PXX1 A-8	58	55	8	20.5	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	87	PA01 - PA11
CE.30052-R	MBT.80-PXX2 A-10	77	59	10	22	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	218	PA02 - PA12 - PW12

