

TYP

- Typ A: utan monteringshål

Spindel, justerbar hylsa

- Rostfritt stål AISI 304

- Polerad

Fotplatta

Rostfri stålplåt AISI 316L

Tätningar, blå, godkänd enligt FDA

- Övre ring på skyddshylsan (GBS)

H-NBR, hårdhet 70 ±5 Shore A

- Nedre ring på skyddshylsan (GBI)

TPU, hårdhet 95 ±5 Shore A

- Ring gängstång (GST)

H-NBR, hårdhet 85 ±5 Shore A

AISI 316L rostfritt stål, Hygienic Design

- Silikon, hårdhet 85 ±5 Shore A

- Vulkaniserad

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Maskinfötter GN 19 överensstämmer med 3-A sanitetsstandard 88-01 och DGUV-testprinciperna, vilket gör dem lämpliga för användning i hygienområden.

Se tekniska data Hygienic Design (se sidan -).

Ytan under fotplattan skyddas av packningar som förhindrar att smuts tränger in när foten trycks ned av maskinens vikt.

Den justerbara skyddshylsan, som täcker stängens gängade del, är försedd med en skyddsring både på toppen och botten, liksom på änden i botten av själva gängstången. Dessa packningar förhindrar att smuts tränger in i kopplingen mellan gängstången och den justerbara skyddsbussningen.

Kvaliteten på ytbehandlingen av delarna i rostfritt stål hindrar smuts från att fastna och underlättar rengöring.

De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan. De är endast riktvärden, och de måste verifieras under de specifika användningsförhållandena.

Under verkliga användningsförhållanden, måste också eventuella vinkel- eller sido belastningar beaktas på maskinfoten som minskar belastningskapaciteten.


Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.

TILLBEHÖR

Täckhylsor GN 20.1 (ks. sivu) Hygienic design.



A3
88-01



INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	l3	sw1	sw2	Statisk belastning [kN]	⚖
GN.21501	GN 19-60-M12-175-A	60	M12	25	175	14	35	17	19	9	477
GN.21502	GN 19-60-M12-225-A	60	M12	25	225	14	35	17	19	9	521
GN.21505	GN 19-60-M16-175-A	60	M16	28	175	19	35	18	22	9	538
GN.21506	GN 19-60-M16-225-A	60	M16	28	225	19	35	18	22	9	619
GN.21511	GN 19-80-M12-175-A	80	M12	25	175	14	35	17	19	15	540
GN.21512	GN 19-80-M12-225-A	80	M12	25	225	14	35	17	19	15	584
GN.21515	GN 19-80-M16-175-A	80	M16	28	175	19	35	18	22	15	601
GN.21516	GN 19-80-M16-225-A	80	M16	28	225	19	35	18	22	15	681
GN.21521	GN 19-80-M20-185-A	80	M20	32	185	24	35	24	27	15	814
GN.21522	GN 19-80-M20-235-A	80	M20	32	235	24	35	24	27	15	1127
GN.21525	GN 19-80-M24-185-A	80	M24	36	185	29	35	24	30	15	978
GN.21526	GN 19-80-M24-235-A	80	M24	36	235	29	35	24	30	15	1157
GN.21531	GN 19-100-M16-175-A	100	M16	28	175	19	35	18	22	22	683
GN.21532	GN 19-100-M16-225-A	100	M16	28	225	19	35	18	22	22	763
GN.21535	GN 19-100-M20-185-A	100	M20	32	185	24	35	24	27	22	896
GN.21536	GN 19-100-M20-235-A	100	M20	32	235	24	35	24	27	22	1209
GN.21541	GN 19-100-M24-185-A	100	M24	36	185	29	35	24	30	22	1060
GN.21542	GN 19-100-M24-235-A	100	M24	36	235	29	35	24	30	22	1239
GN.21545	GN 19-120-M16-175-A	120	M16	28	175	19	35	18	22	30	780
GN.21546	GN 19-120-M16-225-A	120	M16	28	225	19	35	18	22	30	860
GN.21551	GN 19-120-M20-185-A	120	M20	32	185	24	35	24	27	30	993
GN.21552	GN 19-120-M20-235-A	120	M20	32	235	24	35	24	27	30	1306
GN.21555	GN 19-120-M24-185-A	120	M24	36	185	29	35	24	30	30	1157
GN.21556	GN 19-120-M24-235-A	120	M24	36	235	29	35	24	30	30	1336