

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta.

CENTRUMLOCK

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, ljusgrå färg, montering genom presspassning.

STANDARDUTFÖRANDE

Montering med standard skruv eller mutter med sexkanthuvud (medföljer ej) som pressas in i vredet.


SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Centrumlocket kan anpassas med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter i olika färger (tampotryckning).
- Centrumlock i andra färger.

MONTERINGSINSTRUKTION

1. Basen på ratten bör vila på ett plant underlag.
2. Infoga skruven eller muttern i hålet på ratten med ett press verktyg.
3. Pressa tills metaldelen hamnar i sitt bottenläge.
4. Montera centrumlocket.

Montering med skruv eller mutter: Sätt skruven eller muttern i det sexkant formade monterings hålet och skruvad på ratten tills den sitter stadigt på plats.



Kod	Benämning	D	d	L	d1	h	s	Δ
37951	MDA.30 EH-6	34	6	21	16	5	10	14
37956	MDA.40 EH-8	42	8	26	19	5	13	18
37961	MDA.50 EH-10	53	10	32	24	5	17	23

