



VRED

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

CENTRUMLOCK

Polypropylen baserad (PP) teknopolymer, RAL 7021 (C9) svart, RAL 2004 (C2) orange eller RAL 7035 (C3) grå färg, matt yta, montering genom presspassning.

Kan vid behov enkelt tas bort från vredet när det inte sitter på positionsvisaren.

STANDARDUTFÖRANDE

- **MDX-52-N**: utan grafisk symbol.
- **MDX-52-D**: med pil som visar medurs ökning.
- **MDX-52-S**: med pil som visar moturs ökning.

APPLIKATIONER


Vredet MDX-52 är tillverkat för att monteras på mekaniska positionsvisare DD52R (se sidan -), elektroniska positionsvisare DD52R-E (se sidan -) och DD52R-E-RF (se sidan -).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN



CA.VCT: centrumlock i polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning. För tillräckliga antal, kan den levereras i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Ta bort skruven från positionsvisarens bussning och ersätt den med en med en längre skruv av rostfritt stål (M5x10 medföljer).
2. Montera vredet på på positionsvisarens bussning genom att sätta det slitsade sätet i den nya skruven.
3. Fäst vredet på positionsvisarens bussning med en rostfri ställskruv med insexhål och konisk ände, i enlighet med UNI 5929-85 (M4x6 medföljer). Föreslagna åtdragningsmoment: 0.4 Nm



ELESA Original design



MDX-52-N

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	⚖
CE.83871-N-C9	MDX.52-N-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-N-C2	MDX.52-N-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-N-C3	MDX.52-N-C3	41	25	27	M4	22

MDX-52-D

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	⚖
CE.83871-D-C9	MDX.52-D-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-D-C2	MDX.52-D-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-D-C3	MDX.52-D-C3	41	25	27	M4	22

MDX-52-S

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	⚖
CE.83871-S-C9	MDX.52-S-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-S-C2	MDX.52-S-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-S-C3	MDX.52-S-C3	41	25	27	M4	22