

MATERIAL

Aluminium, epoxybeläggning, RAL 9005 svart, matt yta.
Skruv och mutter i AISI 304 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 274.1-OZ**: utan centreringsring.
- **GN 274.1-MZ**: med centreringsring i relief.
- **GN 274.1-AV**: med tandning i relief.
- **GN 274.1-IV**: med infälld tandning.

Hål d1:

- **B**: utan glidbussning.
- **G**: med en glidbussning i polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


GN 274.1 svängbart rörkopplingsfäste kan normalt kombineras med linjära manöverdon.

Genom fastspänning av styrhålet d1 är det möjligt att justera manöverdonets positionering och att låsa löparen efter att ha ställt in den slutliga positionen.


Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911 (se sidan 1372).




GN 274.1-OZ





GN 274.1-MZ



GN 274.1-AV



GN 274.1-IV




GN 274.1-OZ

Kod	Benämning	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.58636	GN 274.1-B30-OZ-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58676	GN 274.1-B40-OZ-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58716	GN 274.1-B50-OZ-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58756	GN 274.1-G30-OZ-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58796	GN 274.1-G40-OZ-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58836	GN 274.1-G50-OZ-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

Hål utan glidbussning.

Hål med glidbussning.



GN 274.1-MZ

Kod	Benämning	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.58626	GN 274.1-B30-MZ-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58666	GN 274.1-B40-MZ-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58706	GN 274.1-B50-MZ-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58746	GN 274.1-G30-MZ-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58786	GN 274.1-G40-MZ-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58826	GN 274.1-G50-MZ-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

GN 274.1-AV

Kod	Benämning	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.58606	GN 274.1-B30-AV-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58646	GN 274.1-B40-AV-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58686	GN 274.1-B50-AV-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58726	GN 274.1-G30-AV-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58766	GN 274.1-G40-AV-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58806	GN 274.1-G50-AV-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

GN 274.1-IV

Kod	Benämning	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Fastspännings kit	⚖
GN.58616	GN 274.1-B30-IV-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58656	GN 274.1-B40-IV-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58696	GN 274.1-B50-IV-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58736	GN 274.1-G30-IV-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58776	GN 274.1-G40-IV-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58816	GN 274.1-G50-IV-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

Hål utan glidbussning.
Hål med glidbussning.