

# MATERIAL




Aluminium, matt yta.  
Skruvvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

# STANDARDUTFÖRANDE

Ytbehandlings index:  
- **BL**: naturlig färg.  
- **SW**: epoxybeläggning mot UV-strålar, RAL 9005 svart färg.

# KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Monteringshålen på GN 281 rörkopplingsfäste är anpassade att användas ihop med rör GN 990 (se sidan 1368).  
GN 281 svängbart rörkopplingsfäste är en sammansättning av rörkopplingsfäste GN 271 (se sidan 1341) och GN 275 (se sidan 1346).  
Klämskruvorna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911 (se sidan 1372).



| Kod BL   | Kod SW   | Benämning      | b  | d1 | d2  | d3 | k  | l1   | l2   | m1 | m2   | t | x1 | x2 | y  | d3 Fastspännings kit | 126 |
|----------|----------|----------------|----|----|-----|----|----|------|------|----|------|---|----|----|----|----------------------|-----|
| GN.61011 | GN.61016 | GN 281-B12-2-* | 25 | 12 | 5.5 | M6 | 25 | 72.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 7 | 50 | 38 | 35 | GN 911-M6-22         | 126 |
| GN.61031 | GN.61036 | GN 281-B14-2-* | 25 | 14 | 5.5 | M6 | 25 | 72.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 7 | 50 | 38 | 35 | GN 911-M6-22         | 122 |
| GN.61051 | GN.61056 | GN 281-B16-2-* | 25 | 16 | 5.5 | M6 | 25 | 72.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 7 | 50 | 38 | 35 | GN 911-M6-22         | 120 |
| GN.61071 | GN.61076 | GN 281-B18-2-* | 25 | 18 | 5.5 | M6 | 25 | 72.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 7 | 50 | 38 | 35 | GN 911-M6-22         | 116 |

\* Komplettera benämningen på den standardprodukt som önskas genom att addera utseende på rörkopplingen: BL (blank) eller SW (svart)