



MATERIAL

C10 förzinkat stål.



NITAR

Förzinkat stål.



TRYCKSTÅNG

Förzinkat stål.



STYRBUSSNING

Förzinkat stål.



MUTTER

Förzinkat stål.



HANDTAG

Polyuretan, röd färg.



TRYCKSKRUV






Måste beställas separat.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

För MFA. tryckspännare gäller att endast tryck fastspänning kan utföras effektivt.



Kod	Benämning	a	b	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	s	t	Slaglängd w	FH [N]*	Δ
GG.AG120	MFA.120-AS	17	48	12	M6	5.5	111	32	130	40	10	3	34	30	18	24	12	20	3600	350
GG.AG300	MFA.300-AS	20	58	14	M8	6.5	140	36	167	57	12	3	50	34	18	27	16	33	7200	560

* Hållkraft.