

**1 FYRKANTIGT STYRRÖR**

Förkromad stål.

**2 SNÄCKSKRUV MED TRAPETSGÄNGA**

AISI 303 rostfritt stål.

**3 LÖPARE**

Mässing.

**4 ÄNDAVSLUT**

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

**5 STANDARDUTFÖRANDE**

- **GN 291.1-R1**: högergängad skruv, utskjutande på ena sidan.
- **GN 291.1-L1**: vänstergängad skruv, utskjutande på ena sidan.


**6 KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**


GN 291.1 linjära manöverdon kan i allmänhet användas vid höga åtdragningsmoment.

Monteringen av GN 291.1 linjära manöverdon kan göras med hjälp av olika typer av rörkopplingar.

**7 SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**

- GN 291.1-R2: högergängad skruv, utskjutande på båda sidor.
- GN 291.1-L2: vänstergängad skruv, utskjutande på båda sidor.
- Linjära manöverdon med olika längder.
- Styrrör med lasergraverade precisionsgraderingar.
- Installationssatser för lägesindikatorer DD52R / DD51.





GN 291.1-R

Kod	Benämning	d2	d1 f7	l1 Slaglängd (standard slaglängd* längder)	Max. slaglängd*	Axel gänga	l2	l3	l4	m1	m2	s	Kilspår DIN 6885	
GN.66561	GN 291.1-30-100-R1-SCR	M4	8	100	1250	TR14x4	310	105	16	23	38	30	A2x2x12	825
GN.66576	GN 291.1-30-150-R1-SCR	M4	8	150	1250	TR14x4	360	105	16	23	38	30	A2x2x12	948
GN.66586	GN 291.1-30-200-R1-SCR	M4	8	200	1250	TR14x4	410	105	16	23	38	30	A2x2x12	1260
GN.66596	GN 291.1-30-300-R1-SCR	M4	8	300	1250	TR14x4	510	105	16	23	38	30	A2x2x12	1300
GN.66651	GN 291.1-40-70-R1-SCR	M5	12	70	1800	TR20x4	310	120	17	42	54	40	A4x4x12	1685
GN.66606	GN 291.1-40-170-R1-SCR	M5	12	170	1800	TR20x4	410	120	17	42	54	40	A4x4x12	1685
GN.66616	GN 291.1-40-220-R1-SCR	M5	12	220	1800	TR20x4	460	120	17	42	54	40	A4x4x12	2400
GN.66626	GN 291.1-40-270-R1-SCR	M5	12	270	1800	TR20x4	510	120	17	42	54	40	A4x4x12	2709
GN.66636	GN 291.1-40-320-R1-SCR	M5	12	320	1800	TR20x4	560	120	17	42	54	40	A4x4x12	2820
GN.66711	GN 291.1-50-65-R1-SCR	M6	12	65	1965	TR20x4	310	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	2890
GN.66666	GN 291.1-50-115-R1-SCR	M6	12	115	1965	TR20x4	360	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	2940
GN.66676	GN 291.1-50-215-R1-SCR	M6	12	215	1965	TR20x4	460	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	3100
GN.66686	GN 291.1-50-265-R1-SCR	M6	12	265	1965	TR20x4	510	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	3830
GN.66696	GN 291.1-50-315-R1-SCR	M6	12	315	1965	TR20x4	560	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	4190

GN 291.1-L

Kod	Benämning	d2	d1 f7	l1 Slaglängd (standard slaglängd* längder)	Max. slaglängd*	Axel gänga	l2	l3	l4	m1	m2	s	Kilspår DIN 6885	
GN.66551	GN 291.1-30-100-L1-SCR	M4	8	100	1250	TR14x4	310	105	16	23	38	30	A2x2x12	825
GN.66571	GN 291.1-30-150-L1-SCR	M4	8	150	1250	TR14x4	360	105	16	23	38	30	A2x2x12	948
GN.66581	GN 291.1-30-200-L1-SCR	M4	8	200	1250	TR14x4	410	105	16	23	38	30	A2x2x12	1260
GN.66591	GN 291.1-30-300-L1-SCR	M4	8	300	1250	TR14x4	510	105	16	23	38	30	A2x2x12	1300
GN.66641	GN 291.1-40-70-L1-SCR	M5	12	70	1800	TR20x4	310	120	17	42	54	40	A4x4x12	1685
GN.66601	GN 291.1-40-170-L1-SCR	M5	12	170	1800	TR20x4	410	120	17	42	54	40	A4x4x12	1900
GN.66611	GN 291.1-40-220-L1-SCR	M5	12	220	1800	TR20x4	460	120	17	42	54	40	A4x4x12	2400
GN.66621	GN 291.1-40-270-L1-SCR	M5	12	270	1800	TR20x4	510	120	17	42	54	40	A4x4x12	2709
GN.66631	GN 291.1-40-320-L1-SCR	M5	12	320	1800	TR20x4	560	120	17	42	54	40	A4x4x12	2940
GN.66701	GN 291.1-50-65-L1-SCR	M6	12	65	1965	TR20x4	310	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	2890
GN.66661	GN 291.1-50-115-L1-SCR	M6	12	115	1965	TR20x4	360	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	2820
GN.66671	GN 291.1-50-215-L1-SCR	M6	12	215	1965	TR20x4	460	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	3100
GN.66681	GN 291.1-50-265-L1-SCR	M6	12	265	1965	TR20x4	510	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	3830
GN.66691	GN 291.1-50-315-L1-SCR	M6	12	315	1965	TR20x4	560	122.5	18	42	54	50	A4x4x12	4190

* Utföranden tillgängliga på förfrågan upp till den maximala angivna rörelsen.