

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

C10 förzinkat stål.

NITAR

Förzinkat stål.

FOTPLATTA

Pressat stål manganfosfat, svart färg.

TRYCKSTÅNG

Förzinkat stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.





TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

MFC. tryckspännare är lämpliga för användning som kräver höga vridmomentet tack vara den solida fästplattan. Både tryck och drag fastspänning kan utföras effektivt.



Kod	Benämning	a	b1	b2	d1	d2	d3	h1	l1	l2	m1	m2	m3	m4	s	t	Slaglängd w	FH* [N]	Δ
GG.AG070	MFC.70-AS	12	64	36	8.5	M6	4.3	42.5	86	22	26	13	-	26	6	12	20	1200	170
GG.AG160	MFC.160-AS	15	85	46	11	M6	5.5	56	116	31	33.5	11	-	36.5	10	12	30	2800	400
GG.AG351	MFC.360-AS	25	90	45.5	12	M8	5.5	72	122	32	33.5	30	-	36.5	7	15	32	5600	440
GG.AG355	MFC.550-AS	18	122.5	55	14	M8	7	76	164.5	42	41	15	35	41	6	16	42	8000	700
GG.AG361	MFC.1100-AS	25	133	57	16	M10	8.5	95	182	49	41	15	35	41	7	18	50	16000	1060
GG.AG371	MFC.2100-AS	35	177	70	20	M12	8.5	118.5	238	61	50	35	50	50	9.5	22	60	25000	2280
GG.AG381	MFC.3100-AS	40	216	76	22	M14	11	137	316	100	54	40	70	70	9.5	25	100	45000	3350

* Hållkraft.