

METALLSTRUKTUR

Stålstång runt tvärsnitt med fin mattförkromad yta.
Gångade ej genomgående hål.

ÄNDBUSSNINGAR

Stål, förkromade matt yta.

VÄRMEISOLERING

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



MMT. handtaget är särskilt lämpliga för applikationer på ytor utsatta för höga temperaturer. De interna luftnings kanalerna minimerar värmeöverföring. Dess särskilda form erbjuder ett bekvämt grepp och minimerar värmeöverföring till operatörens händer.

TEKNISKA DATA

Figur 1 visar vilka temperaturer som uppnås i olika delar i handtaget monterat på en plåt som stabiliserats vid 200 ° C i laborietester.



ELESA Original design



Kod	Benämning	L	f	d	d1	h	h1	h2	h3	B	l	l1	p	Δ
41051	MMT.130 M5	130	120±0.5	M5	18	53	43	8	28	10	16	94	13	132
41061	MMT.190 M5	190	180±0.5	M5	18	56	43	8	29.5	10	16	140	13	195

