

MATERIAL

Fosfaterat svetsbart stål.

NITAR



Fosfaterat stål.

TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder smörjs med specialfett som tål höga temperaturer. Det speciella med MOA-R spännare är den låga profilen. Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående sidokrafter påverkar funktionen. MOA-R spännare är särskilt lämpliga för applikationer på gjutformar för plastmaterial och inom rotationsgjutning. Slitsade monteringshål för applikationer i tum.



Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AR145	MOA-R-130-OR	36	40	5.5	6.5	51	29	16	48	162	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	185
GG.AR280	MOA-R-230-OR	44	44	8.5	6.5	61.5	36.5	18	56	190	26	26+31.5	6	3	1700	3300	300
GG.AR380	MOA-R-355-OR	60	58	10.5	8.5	83	50	22	89.5	260.5	41	38.8+43	7	3.5	1800	4000	700

* Hållkraft.