



MATERIAL

AlSi 304 rostfritt stål.

NITAR

AlSi 304 rostfritt stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

STANDARDUTFÖRANDE

- **MOA-MX**: med öppen klämspak och två vikta bricker.
- **MOA-OX**: med solid klämspak och hållare för trycksruv.





TRYCKSKRUVAR (BESTÄLLS SEPARAT)

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

Viktigaste inslaget i MOA. horisontalspännare är den låga profilen. Dessa spännare är utformade för att förhindra att operatörens fingrar kan skadas av spaken under öppning. Håvarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.

Håvarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.



MOA-MX

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.DS025	MOA.25-MX	10	24	24.5	4.2	M4	4.3	23	12	7	19	68	20	15	16	1.2	400	-	25
GG.DS075	MOA.75-MX	20	28	26	5.5	M5	4.5	37	20	11	40	118	40	13.5	16+19	2	900	1350	88
GG.DS135	MOA.130-MX	32	36	40	6.5	M6	5.5	51	29	16	56	170	53	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.DS270	MOA.230-MX	37	44	42	8.5	M8	6.5	61.5	36.5	18	65	195	63.5	26	26+31.5	3	1700	3300	330

MOA-OX

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.DS085	MOA.75-OX	28	26	M5	4.5	37	20	11	40.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	88
GG.DS145	MOA.130-OX	36	40	M6	5.5	51	29	16	57	171	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.DS280	MOA.230-OX	44	42	M8	6.5	61.5	36.5	18	67	197	26	26+31.5	6	3	1700	3300	340

* Hållkraft.