

MATERIAL

C10 förzinkat stål (MOC-MF).

AISI 304 rostfritt stål (MOC-MFX).

NITAR

Förzinkat stål. (MOC-MF).

AISI 304 rostfritt stål (MOC-MFX).

STÖDBUSSNINGAR

Härdat och slipat stål (för storlekar ≥ 355).

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

STANDARDUTFÖRANDE

- **MOC-MF**: med öppen klämspak och två vikta brickor.

- **MOC-MFX**: med öppen klämspak och två vikta brickor.

TRYCKSKRUV




Måste beställas separat.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

MOC. horisontalspännare har utformats för frontmontering och för att förhindra att operatörens fingrar kan skadas av spaken under öppning.

Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.



MOC-MF

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l	l1	m1	m2	r	s	FH1 [N]*	FH2 [N]*	Δ
GG.AD076	MOC.75-MF	20	30	25.5	5.5	M5	4.5	62	45	11	22.5	36	118	18	13.5	42.5	2	900	1350	105
GG.AD136	MOC.130-MF	32	39	35	6.5	M6	5.5	85	65	14	27	53	170	26	22	61	2.5	1000	2000	240
GG.AD271	MOC.230-MF	37	43	40	8.5	M8	6.5	102	77	18	35	61	195	28.5	24	70	3	1700	3300	400
GG.AD371	MOC.355-MF	58	52	52	10.5	M10	8.5	135	102	22	43	96	270	32	32	108.5	3.5	1800	4000	840

MOC-MFX

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l	l1	m1	m2	r	s	FH1 [N]*	FH2 [N]*	Δ
GG.DS076	MOC.75-MFX	20	30	25.5	5.5	M5	4.5	62	45	11	22.5	36	118	18	13.5	42.5	2	900	1350	105
GG.DS136	MOC.130-MFX	32	39	35	6.5	M6	5.5	85	65	14	27	53	170	26	22	61	2.5	1000	2000	240
GG.DS271	MOC.230-MFX	37	43	40	8.5	M8	6.5	102	77	18	35	61	195	28.5	24	70	3	1700	3300	400

* Hållkraft.