

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL

C10 förzinkat stål.

NITAR

Förzinkat stål.

STÖDBUSSNINGAR

Förzinkat stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

SÄKERHETSSPÄRR

Förzinkat stål.

FJÄDER





AISI 302 rostfritt stål.

TRYCKSKRUV

måste beställas separat

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning i närvaro av starka vibrationer. Alla leder är insmorda med specialfett. Det ergonomiska T-handtaget gör att spaken kan öppnas med endast två fingrar. Det speciella med MOD-S spännare är den låga profilen. Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen. Levereras komplett med två vikta brickor som krävs för att fästa tryckskruv (beställs separat). Slitsade monteringshål för applikationer i tum.



Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	s	FH* [N]	Δ
GG.AD400	MOD-S.80-ML	26	26	M5	4.5	46	18	9	38	31	57	5.5	15.5+16.5	13.5	10	2	900	67
GG.AD404	MOD-S.140-ML	44	44	M8	6.6	69	26	15	62.5	49	93	8.5	26+29.5	23	17	2.5	1300	218
GG.AD408	MOD-S.250-ML	64	62	M10	8.7	96	34	20	89	67	131	10.5	37.5+38.5	35	24	3	1200	532

* Hållkraft.