

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

KNAPP

Teknopolymer i gråsvart eller orange färg, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

- **MRT-B:** mässingsbussning, gängat hål.
- **MRT-SST:** bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- **MRT-p:** gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).
- **MRT-SST-p:** gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947: ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Plant justerbart handtag, öppen konfiguration för att undvika deponering av ohygieniska rester och smuts.

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:

- absolut elektrisk isolering för operatörens hand
- inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost
- bekvämare frikoppling av spaken.

STRESSÅLIGHET


Se ERX. på sidan 218.

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkranen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkranen igen.



MRT-B
MRT-SST



*Komplettera med färgindex, exempel: 140111-C1 MRT.42-B-M5-C1

C1
RAL7021

C2
RAL2004


MRT-B

Kod	Benämning	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Antal kuggar	⚖
140111-*	MRT.42-B-M5-*	43	M5	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	10
140112-*	MRT.42-B-M6-*	43	M6	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	9
140121-*	MRT.65-B-M6-*	64.5	M6	74.5	20	37	41	12	38	9	27	15	20	21
140122-*	MRT.65-B-M8-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	13	38	9	27	15	20	22
140131-*	MRT.80-B-M8-*	79.5	M8	92	25	45	49	20	47	11	34.5	18.5	24	41
140132-*	MRT.80-B-M10-*	79.5	M10	92	25	45	49	18	47	11	34.5	18.5	24	40
140133-*	MRT.80-B-M12-*	79.5	M12	92	25	45	49	17	47	11	34.5	18.5	24	39

MRT-SST

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Antal kuggar	⚖
140616-*	MRT.42-SST-M6-*	43	M6	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	9
140622-*	MRT.65-SST-M8-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	13	38	9	27	15	20	22
140626-*	MRT.80-SST-M10-*	79.5	M10	92	25	45	49	17	47	11	34.5	18.5	24	40

MRT-p
MRT-SST-p

*Komplettera med färgindex, exempel: 140291-C1 MRT.42-p-M4x10-C1

C1
RAL7021C2
RAL2004

MRT-p

Kod	Benämning	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Antal kuggar	
140291-*	MRT.42-p-M4x10-*	43	M4	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	10	18	9
140303-*	MRT.42-p-M5x20-*	43	M5	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	12
140311-*	MRT.42-p-M6x10-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	10	18	12
140312-*	MRT.42-p-M6x16-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	16	18	13
140313-*	MRT.42-p-M6x20-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	14
140315-*	MRT.42-p-M6x30-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	30	18	16
140351-*	MRT.65-p-M8x16-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	16	20	31
140352-*	MRT.65-p-M8x20-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	20	20	32
140353-*	MRT.65-p-M8x25-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	25	20	33
140354-*	MRT.65-p-M8x30-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	30	20	34
140356-*	MRT.65-p-M8x40-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	40	20	37
140358-*	MRT.65-p-M8x50-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	50	20	40
140360-*	MRT.65-p-M8x60-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	60	20	43
140362-*	MRT.65-p-M8x70-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	70	20	46
140364-*	MRT.65-p-M8x80-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	80	20	49
140381-*	MRT.80-p-M10x20-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	20	24	54
140383-*	MRT.80-p-M10x30-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	57
140385-*	MRT.80-p-M10x40-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	40	24	60
140386-*	MRT.80-p-M10x50-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	50	24	63
140403-*	MRT.80-p-M12x30-*	79.5	M12	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	58
140407-*	MRT.80-p-M12x50-*	79.5	M12	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	50	24	65

MRT-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Antal kuggar	
140671-*	MRT.42-SST-p-M6x16-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	16	18	13
140672-*	MRT.42-SST-p-M6x20-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	14
140674-*	MRT.42-SST-p-M6x30-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	30	18	16
140691-*	MRT.65-SST-p-M8x16-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	16	20	31
140692-*	MRT.65-SST-p-M8x20-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	20	20	32
140694-*	MRT.65-SST-p-M8x30-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	30	20	34
140695-*	MRT.65-SST-p-M8x40-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	40	20	37
140701-*	MRT.80-SST-p-M10x20-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	20	24	54
140702-*	MRT.80-SST-p-M10x30-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	57
140703-*	MRT.80-SST-p-M10x40-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	40	24	60