



TYPEN

- Typ **A**: med plastknopp, utan låsmutter
- Typ **AK**: med plastknopp, med låsmutter
- Typ **AN**: med knopp av rostfritt stål, utan låsmutter
- Typ **ANK**: med knopp av rostfritt stål, med låsmutter

AISI 316 rostfritt stål **A4**

- Låspinne

AISI 316 rostfritt stål

Sätthårdad

Tryckfjäder

Rostfritt stål 316Ti

Knopp (typ A/AK)

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

- Svart, matt yta

- Inte demonterbar

Knopp (typ AN/ANK)

- AISI 316 rostfritt stål

- Inte demonterbar

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING





Funktionen på inställningsbult GN 514 baseras på kardiod mekanismen. Erbjuder mycket ergonomisk funktion som endast kräver ihållande tryck på knoppen. Tack vare funktionsprincipen lämpar de sig väldigt väl i trånga förhållanden och är också lätta att vid behov skydda mot felaktig användning.


Först dras låspinnen in i det utskjutande läget genom att man trycker på knoppen. I detta läge aktiveras cardioid curve mechanism automatiskt för att låsa delen. Genom att trycka på knoppen igen låses mekanismen upp, eftersom låspinnen automatiskt dras tillbaka med fjäderkraft när man släpper knappen. Låspinnen får inte utsättas för några axiella krafter och måste röra sig fritt.

Konstruktionen av rostfritt stål lämpar sig för användning i mycket korrosiva miljöer tack vare de A4-material som används.

FUNKTIONSBESKRIVNING

1. I det utskjutande läget sticker låspinnen ut med avståndet l_1 och låses.
2. Knoppen trycks in med avståndet w_1 , som därmed låser upp låsstiftet.
3. Låspinnen dras in genom att fjädern trycks samman och hålls kvar i indraget läge.
4. Knoppen trycks in med avståndet w_2 och låses igen i det utskjutande läget när man släppt.






GN 514-A-A4

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.05 Hål H7	d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	l5	sw	w1	w2	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	
GN.38282	GN 514-6-A-A4	6	M 12 x 1.5	19	15	6	38	19.5	44.5	9	13	3	9	8.5	25	31
GN.38287	GN 514-8-A-A4	8	M 16 x 1.5	25	19	8	46	25.5	54.5	11	17	3	11	18	44	68

GN 514-AK-A4

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.05 Hål H7	d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	l5	sw	w1	w2	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	
GN.38292	GN 514-6-AK-A4	6	M 12 x 1.5	19	15	6	38	19.5	44.5	9	13	3	9	8.5	25	31
GN.38297	GN 514-8-AK-A4	8	M 16 x 1.5	25	19	8	46	25.5	54.5	11	17	3	11	18	44	68



GN 514-AN-A4

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.05 Hål H7	d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	l5	sw	w1	w2	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	
GN.38283	GN 514-6-AN-A4	6	M 12 x 1.5	19	15	6	38	19.5	44.5	9	13	3	9	8.5	25	31
GN.38288	GN 514-8-AN-A4	8	M 16 x 1.5	25	19	8	46	25.5	54.5	11	17	3	11	18	44	68

GN 514-AKN-A4

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.05 Hål H7	d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	l5	sw	w1	w2	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	
GN.38293	GN 514-6-AKN-A4	6	M 12 x 1.5	19	15	6	38	19.5	44.5	9	13	3	9	8.5	25	31
GN.38298	GN 514-8-AKN-A4	8	M 16 x 1.5	25	19	8	46	25.5	54.5	11	17	3	11	18	44	68