

MATERIAL

AISI 316L rostfritt stål.

PACKNINGSRING

- H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 5435-MT-H:** sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- **GN 5435-MT-E:** sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- **GN 5435-PL-H:** spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring H-NBR.
- **GN 5435-PL-E:** spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring EPDM.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Stjärnvred GN 5435 är avsedda att användas i miljöer med höga hygienkrav.

Specialpackningsringen tätar gången från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.

Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.

Se Tekniska data Hygienic Design (på sidan).

**GN 5435-MT-H**

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23301	GN 5435-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23311	GN 5435-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23321	GN 5435-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23331	GN 5435-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226

GN 5435-MT-E

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23302	GN 5435-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23312	GN 5435-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23322	GN 5435-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23332	GN 5435-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226

GN 5435-PL-H

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23306	GN 5435-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23316	GN 5435-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23326	GN 5435-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23336	GN 5435-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226

GN 5435-PL-E

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23307	GN 5435-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23317	GN 5435-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23327	GN 5435-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23337	GN 5435-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226