

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

STANDARDUTFÖRANDE

AISI 316 rostfritt fjäderstål.

- **MTC-S-T6**: kropp i C10 förzinkat stål.

Nitar, dragkrok, roterande stift och muttrar i förzinkat stål.

- **MTC-S-T16**: AISI 316 rostfritt stål.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

TCM-S förslutningsspännare är särskilt lämpliga för användning i applikationer med stora påfrestningar eller starka vibrationer där det är nödvändigt för att säkerställa en förslutning och oavsiktlig öppning. Öppning av förslutningsspännaren sker genom att koppla ur säkerhetsanordningen, som gör det möjligt att manövrera handtaget.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

TRU: U-formade dragkrokar i olika storlekar (se sidan).



MTC-S-T6

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Slaglängd w	FH [N]*	Δ
GG.AL780	MTC-S-160-T6	12	26	28	20	14	M4	4.3	31	18	101	19	16	10	35+44	2	25	1600	91
GG.AL785	MTC-S-320-T6	16	40	44	28	22	M6	6.5	45	25	169	32	19	14.3	54+63	3	44	3200	293
GG.AL790	MTC-S-700-T6	24	60	54	38	26	M8	8.5	56	36	221	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7500	595

MTC-S-T16

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Slaglängd w	FH [N]*	Δ
GG.AS600	MTC-S-160-T16	12	26	28	20	14	M4	4.3	31	18	101	19	16	10	35+44	2	25	1600	92
GG.AS605	MTC-S-320-T16	16	40	44	28	22	M6	6.5	45	25	169	32	19	14.3	54+63	3	44	3200	296
GG.AS610	MTC-S-700-T16	24	60	54	38	26	M8	8.5	56	36	221	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7500	601

* Hållkraft.

