



MATERIAL

C10 förzinkat stål.

NITAR

Förzinkat stål.

DRAGKROK

Vinkelrätt mot klämarmen, förzinkat stål.

OSCILLERANDE AXEL OCH MUTTRAR

Förzinkat stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTD. garantera perfekt stängning av alla typer av skydd.

Positionen för dragkroken kan justeras i längd i enlighet med de specifika tillämpningar.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

TRU: U-formade dragkrokar i olika storlekar (se sidan).



Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Slaglängd w	FH [N]*	△
GG.AL530	MTD.160-T3	5	26	35	25.5	14	M4	4.3	36	10	68	22	13	14.3	48+58	2	34.5	1600	100
GG.AL535	MTD.320-T3	8	36	44	37	22	M6	6.5	52.5	15	106	25.5	19	20.5	75+95	3	53	3200	320
GG.AL540	MTD.700-T3	13	52	54	48.5	26	M8	8.5	66	23	147	36.5	32	27	98+122	3.5	64	7500	680

* Hållkraft.