

MATERIAL

Svartlackerat svetsbart stål.

TAPP

Härdat och slipat stål.

DRAGKROK

Naturligt stål.

OSCILLERANDE AXEL OCH MUTTRAR

Naturligt stål.

STANDARDUTFÖRANDE



- MTR.1500: med fastspänningshål med avtagbart rör.
- MTR.1510: med spännarm.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTR. är särskilt lämpliga för applikationer på formar av plast produkter och roterande.


De små dimensionerna på MTR.1500 utförandet reducerar kraftigt risken för oavsiktlig skada. Dessutom ger detta utförande användbarheten för låsning genom en det löstagbara röret som alltid är kallt, även när formen som verktyget används precis tas ut ur exempelvis en ugn. Positionen för dragkroken kan justeras i längd i enlighet med de specifika tillämpningar.



MTR.1500



MTR.1510



Kod	Benämning	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	m1	m2	r	t	w1	w2	Slaglängd w3	FH [N]*	⚖
GG.AL750	MTR.1500-T2S	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8.5	18	55	55	220	186	40	16	120	30	10.5	28	25	13000	1234
GG.AL755	MTR.1510-T2S	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8.5	-	81	55	334	186	40	16	120	-	10.5	28	25	13000	1320

* Hållkraft.