



1

MATERIAL

C10 förzinkat stål.



2

NITAR

Förzinkat stål.



3

STÖDBUSSNINGAR

Härdat och slipat stål.



4

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.



5

BELÄGGNING ANTI FRIGÖRINGSSPAK

Polyvinylklorid (PVC).



6

FJÄDER

AISI 302 rostfritt stål.



7

TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.



8

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning eller stängning i närvaro av starka vibrationer.



9

Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.



10

Hävvarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.



11

Huvudegenskaperna hos MVAS-PR-spännaren är den speciella förlängningen av låsarmen för att underlätta specifik användning med kontrollmallar.



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27







28



29



30



Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH [N]*	Δ
GG.AA587	MVAS-PR.130/ELS	67.5	35	42	6.3	11.3	M5	5.6	142	28	16	129	164	12.5+19	27+29	2.5	500	375
GG.AA595	MVAS-PR.230/ELS	71.5	43	45	8.2	14.2	M6	6.7	168	33.5	18	155	198	19.5	32	3	1000	545

* Hållkraft.