



KROPP


Rostfritt stål. Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 614.4-KU**: stift i acetalplast baserad (POM) teknopolymer, fjäder med normal fjäderkraft i rostfritt stål.
- **GN 614.4-NI**: stift i AISI 303 rostfritt stål, fjäder med normal fjäderkraft i rostfritt stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 614.4 fjädrande tryckstycke används vanligen för funktioner genom att trycka på eller skjuta ifrån eller som stötdämpare.



GN 614.4-KU

Kod	Benämning	d1+0.1	d2	d3	d4-0.05	l1	l2	l3	l4	w	Fjäder Förspänning [N]	Max belastning fjäder [N]	⚖️
GN.32501	GN 614.4-4-KU	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7	3	8.2	1
GN.32511	GN 614.4-5-KU	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4	3.3	9	1
GN.32521	GN 614.4-6-KU	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5	6.1	12	1
GN.32531	GN 614.4-8-KU	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5	10.7	17	3
GN.32541	GN 614.4-10-KU	10	8	11	10	26	1.5	3.5	15	8	16.2	29	3

GN 614.4-NI

Kod	Benämning	d1+0.1	d2	d3	d4-0.05	l1	l2	l3	l4	w	Fjäder Förspänning [N]	Max belastning fjäder [N]	⚖️
GN.32502	GN 614.4-4-NI	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7	3	8.2	1
GN.32512	GN 614.4-5-NI	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4	3.3	9	1
GN.32522	GN 614.4-6-NI	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5	6.1	12	2
GN.32532	GN 614.4-8-NI	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5	10.7	17	4
GN.32542	GN 614.4-10-NI	10	8	11	10	26	1.5	3.5	15	8	16.2	29	9