

GÄNGAD KROPP

Svartoxiderat stål, ände med invändig sexkant.

KULA

Härdat stål.

FJÄDER


Rostfritt stål AISI 631

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 615.3-K**: med normal fjäderkraft.
- **GN 615.3-KS**: förstärkt tryckfjäder, kropp med två långsgående markeringar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 615.3 gängade fjädrande tryckskruvar representerar en vidareutveckling av tryckskruvar GN 615 (se sidan 615) för speciella tillämpningar som kräver fixering med hjälp av en insexskruv.



GN 615.3-K

Kod	Benämning	d1	d2	l±0.1	sw	w	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.33391	GN 615.3-M3-K	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN.33401	GN 615.3-M4-K	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	1
GN.33411	GN 615.3-M5-K	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	1
GN.33421	GN 615.3-M6-K	M 6	3.5	15	3	1	11	18	2
GN.33431	GN 615.3-M8-K	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	4
GN.33441	GN 615.3-M10-K	M 10	6	23	5	2	24	45	7
GN.33451	GN 615.3-M12-K	M 12	8	26	6	2.5	26	49	13
GN.33461	GN 615.3-M16-K	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN.33471	GN 615.3-M20-K	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN.33481	GN 615.3-M24-K	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103

GN 615.3-KS

Kod	Benämning	d1	d2	l±0.1	sw	w	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.33392	GN 615.3-M3-KS	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN.33402	GN 615.3-M4-KS	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN.33412	GN 615.3-M5-KS	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	1
GN.33422	GN 615.3-M6-KS	M 6	3.5	15	3	1	19	28	2
GN.33432	GN 615.3-M8-KS	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN.33442	GN 615.3-M10-KS	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN.33452	GN 615.3-M12-KS	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN.33462	GN 615.3-M16-KS	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN.33472	GN 615.3-M20-KS	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN.33482	GN 615.3-M24-KS	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103