

HUS

Förzinkat stål.

FRONTRING

AISI 303 rostfritt stål.

FÖNSTER

Glas.

SKALA

Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.

AVLÄSNING

Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0);
den röda visaren anger fraktioner av ett varv.

UTVÄXLING

För att välja utväxling se "Mekaniska lägesindikatorer" (på sidan 462).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mekaniska lägesindikatorer är lämpliga att användas tillsammans med
axlar i såväl horisontell som vertikal placering.
För att välja maskinratt se tabell "möjliga kombinationer maskinrattar/
vred med indikatorer" (på sidan 463).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering

- Speciell utväxling


- En visare

- Fönster i plexiglas istället för glas.



ELESA Original design

Serie	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425



Exempel på beskrivning för beställning

PA01 - 0002 - D

Serie Utväxling Gradering

PA01 PA02 PA05

2 0002 12 0012 36 0036 100 0100

4 0004 15 0015 40 0040 120 0120

5 0005 16 0016 48 0048 150 * 0150

6 0006 20 0020 50 0050 200 * 0200

8 0008 24 0024 60 0060

10 0010 30 0030 72 0072

medurs D moturs S

*Endast tillgänglig för PA02 och PA05

